

- Codice : 27102 SIL
- Corpo pistola : Composito
- Ugello : Composito
- Ugello : soffiaggio silenzioso
- Conforme direttiva sicurezza OSHA
- Grilletto : Progressivo
- Inserto : Metallo 1/4 BSP femmina
- Temperatura massima : +70°C
- Temperatura minima : -15°C
- Accesso polveri esterne impossibile
- Corpo : Anti-graffio
- Resistenza allo schiacciamento
- Portata @ 6 b : 12 m³/h - 7 cfm
- Livello sonoro : 77 db
- Lunghezza ugello : 56 mm - 2.2 in
- Forza di soffiaggio : 213 g
- Pressione dinamica : 0 b
- Peso : 116 g
-

