

Siemens
EcoTech



按键开关, 22 mm,圆形, 金属, 高光, 绿色, 正面固定环, 高, 键控式



产品品牌名称	SIRIUS ACT
产品名称	按键
产品的规格	操作/信令元件
产品类型名称	3SU1
产品线	金属, 高光, 22 mm
箱体	
指令位置数目	1
操作装置	
操作元件的结构形式	单按钮, 扁平
工作原理 操纵元件的	弹簧复位型
产品扩展 可选	
• 发光元件	否
• 触头模块	是
颜色 操纵元件的	绿色
材料 操纵元件的	塑料
形状 操纵元件的	圆形的
外径 操纵元件的	29.5 mm
前环	
产品组件 正面固定环	是
前置垫圈规格	高
材料 正面固定环的	高光泽金属
颜色 正面固定环的	银色
综合技术数据	
防护等级 IP	IP66, IP67, IP69 (IP69K)
防护等级 NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
耐冲击性	
• 符合 IEC 60068-2-27	正弦半波15g/11ms
抗震强度	
• 符合 IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz: 5g
开关频率 最大值	3 600 1/h
机械式使用寿命 (转换周期) 典型	10 000 000
参考标示 符合 IEC 81346-2:2009	S

RoHS 指令 (日期)	10/01/2014
环境条件	
环境温度	
• 运行期间	-25 ... +70 °C
• 存放期间	-40 ... +80 °C
气候级 运行期间 符合 IEC 60721	3M6、3S2、3B2、3C3、3K6 (相对空气湿度为 10 ... 95% 时)
Environmental footprint	
环保产品声明(EPD)	是
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 总计	0.593 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 制造期间	0.625 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 运行期间	0.235 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 使用寿命终止后	-0.267 kg
西门子生态概况 (SEP)	Siemens EcoTech
装入/固定/外廓尺寸	
高度	29.5 mm
宽度	29.5 mm
形状 安装配件的开口的	圆形的
装入直径	22.3 mm
装入直径的正向公差	0.4 mm
安装高度	18.1 mm
安装宽度	29.5 mm
安装深度	24.3 mm
认可 证书	
General Product Approval	
Test Certificates	




[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

Test Certificates	other	Environment
Type Test Certificates/Test Report	Confirmation	
		
		Environmental Confirmations

更多信息
包装信息
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109813875
Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (网上订购系统)
https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3SU1050-0CB40-0AA0
Cax 在线发生器
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1050-0CB40-0AA0
Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3SU1050-0CB40-0AA0
图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1050-0CB40-0AA0&lang=en



上一次修改:

2024/2/6 