

## 特点

- 低气体释放 99%，附加再结合
- 出色的深度放电恢复性能
- 防渗漏 – 密封型电池
- ABS 树脂外壳，符合 UL94-HB 标准
- 道路运输符合 UN2800（电池、湿式、不易渗漏）
- 空中运输符合特殊规定“A67”、“IATA”和“ICAO”。（电池、湿式、不易渗漏）

# RS PRO 电池 12V、4Ah

RS 库存号： 837-0978



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

一系列 RS PRO 可充电铅酸电池。这些电池由 ABS 材料制成，可大大增加电池容器的强度。RS PRO 铅酸电池适用于多个行业以及循环产品。它们是密封的，用途广泛，是定期充电/放电任务的理想选择。这些电池是长寿命可充电电池。RS PRO 提供一系列不同电压的铅酸充电电池和充电器，以满足您的所有要求。所有型号均高度可靠，并提供极佳的质量，性能和耐用性。

## 一般规格

技术	AGM
设计用于循环应用	是的
eurobot 分类	3 至 5 年
容器材料	UL94 - HB 标准
应用	循环产品

## 电气规格

容量	26Ah
额定电压	12V
Terminal	T3

## 机械规格

尺寸	125mm x 75mm x 125mm
高度	166mm
长度	175mm
宽度	125mm
重量	9.4kg

## 操作环境规格

工作温度范围:

-15 → +50°C

认证

合规性 / 认证

UL94-HB



