

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

带安装脚的侧面组件，宽5mm（右侧），安装在NS 32或NS 35/7.5导轨上，PCB宽度：107.5 mm



优势

- 轻松安装
- 灵活的尺寸和外形
- 减少了单独壳体部件的数量，因此价格较低

商业数据

订货号	2959683
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	ACHDBA
产品关键代码	ACHDBA
目录页面	页码757 (C-1-2013)
GTIN	4017918086336
单件重量（含包装）	9.06 g
单件重量（不含包装）	8.98 g
原产地	PL

UM108-SEFE/R - 侧面组件

2959683

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2959683>



技术数据

产品属性

产品类型	面板安装基座侧
外壳类型	挤压型材外壳
壳体系列	UM
产品系列	UM108
型号	侧面组件（右侧）
带通风口	否

尺寸

宽度	5 mm
高度	125.4 mm
深度	37.6 mm

材料规格

颜色 (外壳)	绿色 (RAL 6021)
阻燃等级，符合UL 94	V0
外壳材料	PA
表面特性	未处理

环境和真实条件

环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ... 105 °C (根据功率损耗)
环境温度（存放/运输）	-40 °C ... 55 °C
环境温度（组装）	-5 °C ... 100 °C
相对湿度（存放/运输）	80 %

安装

安装类型	DIN导轨安装
------	---------

包装规格

包装类型	纸箱包装
外包装类型	纸箱

UM108-SEFE/R - 侧面组件

2959683

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2959683>



认证

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2959683>



UL认证

认证ID: E240868

UM108-SEFE/R - 侧面组件

2959683
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2959683>



分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM108-SEFE/R - 侧面组件

2959683
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2959683>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn