

CARATTERISTICHE

- **Lame realizzate in acciaio al cromo-vanadio di elevata qualità**
- **Il cappuccio girevole consente all'operatore di avvitare con facilità e di regolare con precisione**
- **Forma del manico a tre lobi**
- **Occhiello nel manico per storage Options**

Set di cacciaviti Torx di precisione RS Pro da

Codice RS: 243-692



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

Da RS Pro, questo set di cacciaviti da cinque pezzi contiene le misure più comuni di cacciaviti a testa TORX. TORX è un tipo di testa della vite con un'intrusione a stella a sei punte, progettata per garantire l'applicazione di una coppia maggiore, ad esempio nella produzione meccanica.

Specifiche generali

Tipo di cacciavite	Precisione
Numero di pezzi	5
Tipo di punta	Torx
Imposta contenuto	SD di precisione Torx con impugnatura TPR di colore nero e albero di iniezione e impugnatura rossi p.p. T-6 x 60mm, T-7 x 60mm, T-8 x 60mm, T-9 x 60mm, T-10 x 100mm
Applicazioni	Produzione meccanica e industriale, elettronica, consolle di apertura - Xbox/PlayStation, lavorazione del legno/carpenteria, fissaggio del legno e del metallo

Specifiche meccaniche

Dimensione punta	TORX: T6; T7; T8; T9; T10
Materiale della lama	Acciaio al vanadio-cromo-molibdeno al silicone
Materiale del manico	Doppia iniezione polipropilene / TPR
Finitura della lama	Finitura cromata satinata con punta fosfatata nera
Durezza	Trattamento termico HRC: 55~59 gradi

