

## Câble VGA coaxial de 10m pour écran haute résolution - Mâle / Mâle - Noir

Product ID: MXTMMHQ10M



Le câble VGA haute résolution MXTMMHQ10M (10 mètres) est conçu pour donner la meilleure qualité vidéo qui soit sur votre écran VGA et convient parfaitement aux applications haute résolution de 1920x1200 et plus. Ce câble vidéo VGA coaxial durable élimine les images fantômes et floues propres aux câbles non coaxiaux et assure une protection supérieure contre les interférences EMI en ayant recours aux tores magnétiques situés près des extrémités du connecteur.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Remplacez un câble d'écran VGA usé ou manquant par ce câble VGA coaxial de qualité supérieure
- Prend en charge des écrans VGA haute résolution (1920x1200)
- Permet d'établir une connexion entre un écran VGA haute résolution et un ordinateur de bureau/commutateur vidéo plus longue qu'avec un câble de longueur normale

### Features

- Câble coaxial triple + torsadé pour un affichage cristallin
- Câble de fabrication durable, avec connecteurs HD15 de qualité supérieure
- Impédance appariée à 75 ohms pour une clarté parfaite et des couleurs éclatantes provenant de votre écran VGA
- Connecteurs VGA de qualité supérieure avec serre-câble en PVC moulé

	Warranty	Lifetime
<b>Matériel</b>	Nombre de conducteurs	14
	Nombre de tores magnétiques	1
	Placage du connecteur	Nickel
	Résistance au feu	Homologué CMG (usage général)
	Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
	Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
<b>Connecteur(s)</b>	Connecteur A	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
	Connecteur B	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
<b>Conditions environnementales</b>	Humidité	Humidité relative de 0 à 80 %
	Température de fonctionnement	0 to 60 °C
	Température de stockage	-20 to 80 °C
<b>Caractéristiques physiques</b>	Calibre du fil	28 AWG
	Couleur	Noir
	Longueur de câble	10 m [32.8 ft]
	Longueur du produit	10 m [32.8 ft]
	Poids du produit	987 g [34.8 oz]
<b>Informations d'emballage</b>	Poids brut	1 kg [2.2 lb]
	Quantité par paquet	1
<b>Contenu du paquet</b>	Inclus dans le paquet	1 - Câble VGA coaxial de 10m HD15 pour écran haute résolution M/M
		2 - Écrous

Product appearance and specifications are subject to change without notice.