



### Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome del prodotto	ClimaSys CV
Tipo di prodotto o componente	Ventilatore
Tipo di filtro di ventilazione	Standard
Flusso d'aria	Flusso libero senza filtro o griglia: 170 m <sup>3</sup> /h Flusso libero con filtro standard : 65 m <sup>3</sup> /h a 50 Hz
Tensione di ingresso	230 V 50/60 Hz

### Caratteristiche tecniche

Altezza	Esterno: 124 mm
Larghezza	Esterno: 124 mm
Profondità	Esterno: 55 mm
Dimensioni foro	Ø 108 mm
Materiale	ABS (acrilonitrile butadiene-stirene) per griglia uscita Poliuretano espanso per filtro
Colore	Griglia uscita: nero Filtro: nero
Grado di protezione IP	IP20
Composizione dispositivo	1 griglia uscita fronte 1 motore assiale 2 griglia di protezione su superfici frontali e posteriori 1 filtro fronte motore assiale

### Sostenibilità dell'offerta

RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0940 - Dichiarazione di conformità Schneider Electric <a href="#">Dichiarazione di conformità Schneider Electric</a>
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti Non contiene SVHC oltre i limiti

### Garanzia contrattuale

Periodo	18 mesi 18 months
---------	-------------------