

# Han-Eco Mod.14E-SMC-MI-SCT



图片仅用于说明。请参考产品描述。

|        |                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 订货号    | 19 41 014 2601                                                                |
| 规格     | Han-Eco Mod.14E-SMC-MI-SCT                                                    |
| 浩亭电子目录 | <a href="https://harting.com/19410142601">https://harting.com/19410142601</a> |

## 标识

|    |          |
|----|----------|
| 类别 | 插芯       |
| 系列 | Han-Eco® |

## 版本

|       |      |
|-------|------|
| 接线方式  | 螺栓接线 |
| 公母类型  | 公头   |
| 尺寸    | 10 B |
| 带电线保护 | 有    |
| 针数    | 14   |
| 接地针   | 有    |

## 技术参数

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| 导体截面积                    | 0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup> |
| 额定电流                     | 16 A                         |
| 额定电压                     | 500 V                        |
| 额定脉冲电压                   | 6 kV                         |
| 污染等级                     | 3                            |
| 额定电压符合UL                 | 600 V                        |
| 额定电压符合CSA                | 600 V                        |
| 绝缘阻抗                     | >10 <sup>10</sup> Ω          |
| 拧紧力矩                     | 0.5 Nm M3固定螺栓                |
| Recommended screw driver | PH2                          |
| 极限温度                     | -40 ... +125 °C              |



Pushing Performance  
Since 1945

技术参数

|      |      |
|------|------|
| 插拔次数 | ≥500 |
|------|------|

材料特性

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| 材料(插芯)           | 聚碳酸酯 (PC)                            |
| 颜色(插芯)           | RAL 7032 ( 卵石灰 )                     |
| 材料 ( 插针 )        | 铜合金                                  |
| 表面 ( 插针 )        | 镀银                                   |
| 材料阻燃性等级符合 UL 94  | V-0                                  |
| RoHS             | 符合豁免标准                               |
| RoHS 豁免          | 6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %                  |
| ELV 状态           | 符合豁免标准                               |
| China RoHS       | 50                                   |
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含                                  |
| REACH 附件 XIV 物质  | 不包含                                  |
| REACH SVHC 物质    | 有                                    |
| REACH SVHC 物质    | 铅                                    |
| ECHA SCIP 编号     | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
| 加州 65 号提案物质      | 有                                    |
| 加州 65 号提案物质      | 铅<br>镍                               |
| 铁路车辆防火           | EN 45545-2 (2020-08)                 |
| 包含危险等级的要求集       | R22 (HL 1-3)<br>R23 (HL 1-3)         |

商业数据

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| 包装尺寸        | 1                    |
| 净重          | 58 g                 |
| 原产国         | 罗马尼亚                 |
| 欧洲海关关税号     | 85366990             |
| GTIN        | 5713140130975        |
| eCl@ss      | 27440205 工业插头连接器接触部分 |
| ETIM        | EC000438             |
| UNSPSC 24.0 | 39121522             |