

CARACTERÍSTICAS

- Conducto flexible de metal con cubierta de tubo de PVC
- Alta resistencia a la tracción y estanqueidad
- Buena resistencia a la flexión
- Alto calor y erosión

Conducto flexible de acero galvanizado con recubrimiento de PVC RS PRO negro, 20mm mm x 10m mm

RS Código RS: 784-0108



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

Especificaciones


Tipo de conducto	Flexible, dividido
Material	Acero galvanizado
Color	Negro
Material de recubrimiento	PVC

Especificaciones mecánicas

Díámetro nominal	20mm
Díámetro exterior	20mm
Díámetro interior	16mm
Longitud	10mm

Aprobaciones

Cumplimiento/Certificaciones	2011/65/UE y 2015/863
Se cumplen los estándares	ANSI/ESD S20.20:2014 Y BS EN 61340-5-1:2007



Dimensions – mm

RS Item No.	Description	I.D.		O.D. (mm)	Packing
		Inch	mm		
784-0094	PVC covered metal conduit 12mm 25m	1/3	8.2	11	25m / roll
784-0098	PVC covered metal conduit 16mm 25m	1/2	12.6	16.2	25m / roll
784-0108	PVC covered metal conduit 20mm 10m	5/8	16	20	10m / roll
784-0101	PVC covered metal conduit 20mm 25m	5/8	16	20	25m / roll
784-0105	PVC covered metal conduit 25mm 10m	3/4	21	24.4	10m / roll