

AB-PTI 16/S - 支架


3214022

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3214022>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

支架，深度: 43.4 mm，宽度: 2.2 mm，高度: 77.7 mm，颜色: 蓝色



商业数据

订货号	3214022
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE2Z1X
产品关键代码	BE2Z1X
目录页面	页码126 (C-1-2019)
GTIN	4046356702201
单件重量（含包装）	7.095 g
单件重量（不含包装）	7.095 g
原产地	PL

技术数据

产品属性

产品类型	支架
------	----

尺寸

宽度	2.2 mm
高度	77.7 mm
深度	43.4 mm

材料规格

颜色	蓝色 (RAL 5015)
标识材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V0

环境和真实条件

环境条件	
环境温度（运行）	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度，电气特性相对温度。)
环境温度（存放/运输）	-25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C)
环境温度（组装）	-5 °C ... 70 °C
环境温度（执行）	-5 °C ... 70 °C
允许湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27400607
ECLASS-12.0	27400607

ETIM

ETIM 9.0	EC001166
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

AB-PTI 16/S - 支架



3214022
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3214022>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn