

操作器

19-031.005

分销方
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/19-031.00...>

您的产品:



19-031.005 操作器

正面

正面尺寸:	Ø 9 mm
正面形式:	圆形
前挡圈颜色:	黑色
前挡圈材质:	塑料

安装

设计:	凸起的
安装开孔:	Ø 8 mm
安装类型:	面板安装

机械特性

端子:	插入式端子, 2 x 0.5 mm
重量:	0.002 kg

环境条件


工作温度:	- 25 °C ... + 45 °C 带白炽灯, - 25 °C ... + 65 °C 带 LED, 作为一个块状物安装, 确保热量可以自由散发
-------	--

证书


REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

其他

简述: 操作器, $\varnothing 8$ mm, $\varnothing 9$ mm, 圆形, 黑色, 塑料, 插入式端子, 2×0.5 mm
 内部尺寸: $\varnothing 7,3$ mm
 外壳颜色: 黑色
 外壳材质: 塑料
 接线图:




组件布局:



A = 端子 (尾部)
 B = 指示灯

安装开孔:



外形尺寸:

