


Fixation standard 8, acier zingué



Les fixations standards 8, zinguées, d'item relient deux profilés 8 à angle droit avec une haute résistance au décalage et à la torsion. La tôle de liaison en acier zingué s'enclenche des deux côtés dans les rainures et assure ainsi un alignement verrouillé en rotation. Pour fixer l'ensemble, le trou central du premier profilé est taraudé. Le deuxième profilé nécessite un alésage de montage et est raccordé de manière stationnaire.



Étendue de la livraison

Bride d'assemblage standard 8, acier zingué
Vis Chc spéc. tête bombée M8x20 sim. à ISO 7380, acier zingué

Note technique

[0.0.026.07](#) Pour plus d'informations, veuillez cliquer ici !

Propriétés	
Référence	0.0.026.07
Propriété	acier zingué
Unité de livraison	1 kit
Poids	21,0 g
Couple de serrage, zingué	25 Nm

Accessoires	
0.0.026.09	Gabarit de perçage 8, Fixation standard 40
0.0.026.19	Gabarit de perçage 8, Fixation standard 80
0.0.026.29	Clé 6 pans SW5 avec poignée
0.0.465.88	Unité de perçage, support perceuse
0.0.465.89	Unité de perçage, adaptateur de perçage 8