

ERG'O® PRO



REF.

NLRG

Longe de maintien réglable et dispositif d'ancrage mobile




neofeu.com

RÈGLEMENT


2016 / 425

CERTIFICATION

EN 358 : 2018
EN 795 : 2012 - B



TECHNOLOGIES




FLEX WRAP

Gaine de protection auto-enveloppante



EN 358 & EN 795-B

Certifiée en maintien, retenue et ancrage



PRESS & ADJUST

Réglage rapide en appuyant sur le levier



LÉGER

Seulement 120g pour le tendeur en aluminium

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Masse utilisateur maximale 140kg
 - 1 • Cordage tressé gainé Ø11mm en polyamide haute tenacité
 - Double fonction : longe de maintien et de retenue, utilisable comme ancrage provisoire
 - 2 • Tendeur en alliage d'aluminium
 - 3 • Gaine de protection tissée auto-enveloppante amovible
 - 4 • Extrémités cousues sous manchon plastique et gaine de protection
 - Masse : 630g (NLRG20PJ; longe 2m avec connecteurs)
- Disponible en différentes longueurs, de 1 à 10m.

DESCRIPTION

ERG'O® PRO est une longe de maintien réglable conçue pour offrir un **positionnement précis et confortable** lors des travaux en hauteur.


Certifiée pour le **maintien au travail** et comme **ancrage provisoire**, elle intègre un système de **réglage progressif** permettant d'ajuster la longueur de la longe avec une grande précision, même sous tension, afin d'obtenir la position de travail idéale selon la configuration du poste.

Utilisable sur les points d'attache du harnais, latéraux pour le maintien ou sur le point ventral pour la suspension. Elle assure un **contrôle total de la distance** à l'ancrage et une répartition équilibrée du poids de l'utilisateur.

Intégrant une **corde Ø11 mm**, elle est équipée d'une gaine tissée auto-enveloppante amovible **FLEX WRAP**, qui protège efficacement la corde contre l'abrasion tout en favorisant le coulissement sur la structure.

Équipée de connecteurs en aluminium selon la version, **ERG'O® PRO** est disponible en plusieurs longueurs, de 1 à 10 m.

EN 795-B



18 kN



La longe **ERG'O PRO** est disponible en standard avec les connecteurs aluminium suivant :

P

NM17ALU



J

NM26LFA



A

NM16NS



M

NM20ALUB



C

NM28N.O



D'autres connecteurs amovibles et inamovibles sont disponibles sur demande. *Voir nos connecteurs disponibles.*

ERG'O® PRO



REF.

NLRG

**Adjustable work positioning lanyard
and temporary anchor device**



REGULATION


2016 / 425

CERTIFICATION


EN 358 : 2018
EN 795 : 2012 - B



neofeu.com




TECHNOLOGIES



FLEX WRAP
Self-wrapping
protection
sheath



EN 358 & EN 795-B
Certified for work
positioning, restraint
and anchorage use



PRESS & ADJUST
Quick
adjustment
lever



LIGHTWEIGHT
Only 120g for
the aluminium
adjuster

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Maxi user weight 140kg
- 1 • Ø11mm high-tenacity polyamide sheathed braided rope
- Dual function: work positioning and restraint lanyard, usable as a temporary anchor device
- 2 • Aluminium alloy adjuster
- 3 • Removable self-wrapping woven protection sheath
- 4 • Sewn terminations with plastic thimbles and protective sleeve
- Weight : 630g (NLRG20PJ; 2m lanyard with connectors)

Available in different lengths, from 1 to 10m.

DESCRIPTION

ERG'O® PRO is an adjustable work positioning lanyard designed to provide **precise and comfortable positioning** during work at height.


Certified for **work positioning** and as a **temporary anchor device**, it features a **progressive adjustment system** allowing smooth and accurate length adjustment, even under load, to achieve the ideal working position according to the task configuration.

It can be used on the harness, on lateral attachment points for work positioning or on the ventral attachment point to adjust the distance from the anchor, **ensuring full control** and balanced weight distribution.

Integrating an **Ø11 mm rope**, it includes **self-wrapping FLEX WRAP sheath**, which provides effective protection against abrasion and sliding over structures.

Equipped with aluminium connectors depending on the version, **ERG'O® PRO** is available in various lengths from 1 to 10m.

EN 795-B



18 kN



ERG'O PRO lanyard is available as standard with the following aluminium connectors :

P

NM17ALU



J

NM26LFA



A

NM16NS



M

NM20ALUB



C

NM28N.O



Other removable or non removable connectors are available on request. See our available connectors.