


CARACTERÍSTICAS

- Alta calidad
- Adecuado para una multitud de usos
- Fácil de roscar
- Autoextinguible según el índice de protección UL94V-2
- Nylon 6.6 con homologación UL

Brida de nylon negra RS PRO, 190mm x 4,8 mm

RS Código RS: 233-461



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

Bridas no extraíbles de nylon RS PRO. Su propósito principal es ayudar a limpiar las instalaciones sujetando los cables juntos o en una ubicación específica. Sin embargo, tienen otros usos como colgar o almacenar piezas listas para pintar. Las bridas no extraíbles de nylon RS PRO están fabricadas de nylon, son fáciles de usar y son un artículo esencial para cualquier caja de herramientas.

Especificaciones


Tipo	No desmontable
Color	Negro
Material	Nylon66
Aplicación	Agrupación de cables, mantenimiento eléctrico y electrónico, mantenimiento, aplicaciones mecánicas y de automoción
• Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C	-40°C
Temperatura de funcionamiento máxima; 90 °C	85°C
Comportamiento del fuego	Pirorretardante
Cantidad	100

Especificaciones mecánicas

Longitud	190mm
Anchura	4,8mm
Resistencia a la tracción	215,6N
Intensidad máxima del paquete	49mm

Aprobaciones

Se cumplen los estándares	UL94V-2
----------------------------------	---------



Unit: mm

RS Number	L	W	Max. Bundle Dia.	Min Loop Tensile Strength		Packing	Color
				lbs	kgs		
233455	100	2.5	22	18	8	100	Black
233461	190	4.8	49	50	22		
233465	150	3.6	36	40	18		
233483	368	4.8	105	50	22		
233487	300	4.8	83	50	55		
233493	380	7.6	105	120	55		