

## Han 16B-HBM single lever



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 30 016 0307
规格	Han 16B-HBM single lever
浩亭电子目录	<a href="https://harting.com/09300160307">https://harting.com/09300160307</a>

### 标识

类别	上壳/底座
上壳/底座系列	Han® B
上壳/底座类型	不封底安装底座
型	低结构

### 版本

尺寸	16 B
锁定类型	单锁扣
Han-Easy Lock®	有
应用领域	用于工业连接器的标准上壳/底座

### 技术参数

拧紧力矩	1 Nm M4固定螺栓
极限温度	-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明	用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
插拔次数	≥500
防护等级符合 IEC 60529	IP65
类型等级符合 UL 50 / UL 50E	4 4X 12

### 材料特性

材料 (上壳/底座)	压铸铝
------------	-----

## 材料特性

表面 ( 上壳/底座 )	粉末涂层
颜色 ( 上壳/底座 )	RAL 7037 ( 土灰 )
材料(密封件)	NBR
材料 ( 锁扣 )	聚碳酸酯 (PC) 不锈钢
颜色 ( 锁扣 )	RAL 7037 ( 土灰 )
材料阻燃性等级 ( 锁扣 ) 符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP 编号	60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	镍 荼
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

## 规格和认证

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证	CE DNV GL

## 商业数据

包装尺寸	1
净重	50 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140045651
eCl@ss	27440202 长方形连接器的外壳
ETIM	EC000437

## 商业数据

UNSPSC 24.0

39121466