

# UP 4-5CT - 插拔件

3208722

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3208722>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

插头可用于五台电流变压器，每台都具备先进的变压器短路功能



## 商业数据

订货号	3208722
包装单位	10 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	BE643X
产品关键代码	BE643X
GTIN	4055626406404
单件重量（含包装）	101.58 g
单件重量（不含包装）	101.58 g
原产地	PL

# UP 4-5CT - 插拔件

3208722

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3208722>



## 技术数据

### 产品属性

产品类型	插头
位数	10
连接量	10
行数	1
电位	10

### 绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

### 电气特性

额定浪涌电压	4 kV
额定条件下的最大功耗	1.31 W

### 连接数据

额定横截面	6 mm²
额定接线容量AWG	10

### 1层

螺纹	M3
紧固扭矩	0.6 ... 0.8 Nm
剥线长度	8 mm ... 9 mm
塞规	A4
连接符合标准	IEC 61984
刚性导线横截面	0.14 mm² ... 6 mm²
横截面 AWG	26 ... 10 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	0.14 mm² ... 6 mm²
导线横截面, 柔性[AWG]	26 ... 10 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面 (套管不带塑料绝缘管)	0.25 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	0.25 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面 (具有相同横截面的2根导线, 带TWIN套管和塑料套管)	0.5 mm² ... 2.5 mm²
2根横截面相同的导线, 刚性导线	0.14 mm² ... 1.5 mm²
2根横截面相同的导线, AWG刚性	26 ... 16 (按IEC标准修订)
2根横截面相同的导线, 柔性导线	0.14 mm² ... 1.5 mm²
2根横截面相同的导线, AWG柔性	26 ... 16 (按IEC标准修订)
2根具有相同横截面的导线, 柔性, 带套管但不带塑料套管	0.25 mm² ... 1.5 mm²
标称电流	15 A
最大负载电流	15 A
额定电压	320 V

### 尺寸

# UP 4-5CT - 插拔件

3208722

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3208722>



宽度	80.6 mm
高度	45.4 mm
深度	34.3 mm
孔距	84.6 mm

## 材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
绝缘材料	PA

## 机械特性

### 机械参数

开口式侧板	否
-------	---

### 技术数据

钻孔间距	84.6 mm
------	---------

## 环境和真实条件

### 环境条件

环境温度（运行）	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度，电气特性相对温度。)
环境温度（存放/运输）	-25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C)
环境温度（组装）	-5 °C ... 70 °C
环境温度（执行）	-5 °C ... 70 °C
允许湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %

## 标准和规范

连接符合标准	IEC 61984
--------	-----------

## 安装

安装类型	插入排针
------	------

# UP 4-5CT - 插拔件


3208722

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3208722>



## 图纸

### 电路图



# UP 4-5CT - 插拔件




3208722


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3208722>

## 认证


To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3208722>




**CSA**  
认证ID: 13631



**cULus认证**  
认证ID: E60425



**CSA**  
认证ID: 13631



**cULus认证**  
认证ID: E60425

# UP 4-5CT - 插拔件



3208722

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3208722>

## 分类

### ECLASS

ECLASS-13.0	27250304
-------------	----------

### ETIM

ETIM 9.0	EC002555
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# UP 4-5CT - 插拔件

3208722

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3208722>



## 产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	d9507a63-7cd4-4dfb-a0c2-ce127932ae52

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)