



Utensile applicatore per la guaina raccogli cavi Helawrap

- Utensile HAT

Caratteristiche del prodotto

- Consente un'installazione semplice e senza fatica
- Scorre senza problemi lungo il passacavo Helawrap
- Inserimento facilitato del cavo all'interno della guaina



L'utensile applicatore è incluso in ogni confezione Helawrap.

ARTICOLO	Colore	Cont. conf.	UNS
HAT8	Blu (BU)	10 pezzi	161-60001
HAT16	Blu (BU)	10 pezzi	161-60002
HAT20	Blu (BU)	10 pezzi	161-60003
HAT25	Blu (BU)	10 pezzi	161-60004
HAT30	Blu (BU)	10 pezzi	161-60005

Soggette a modifiche tecniche.

Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.


Spirale standard in polietilene

- SBPE

La spirale standard SBPE è ideale per installazioni elettriche standard e nei quadri elettrici. E' disponibile nella pratica confezione da 5 metri, nei diametri 4 e 9.

Caratteristiche del prodotto

- Raccoglie e protegge cavi e tubi
- Ideale per applicazioni post terminazione
- Si possono far uscire i cavi da ogni punto lungo la guaina
- Ampia disponibilità di diametri e colori



Spirali SBPE.

MATERIALE	Polietilene (PE)
Temp. di esercizio	da -60°C a +90°C, intermittente +120°C
Infiammabilità	UL94 HB



La Spirale in polietilene ritardante la fiamma la trovi nel Catalogo Engineering.




La spirale SBPE è disponibile anche nelle pratiche confezioni da 5m di lunghezza.



Spirale standard in polietilene

- SBPE



ARTICOLO	Ø nom.	Parete (WT)	Passo (P)	Ø legat. min	Ø legat. max	Colore	Lungh. bobina	UNS
SBPE1.5	1,5	0,8	6,0	1,6	8	Grigio (GY)	30 m	161-41002
	1,5	0,8	6,0	1,6	8	Naturale (NA)	30 m	161-41000
	1,5	0,8	6,0	1,6	8	Nero (BK)	30 m	161-41001
SBPE4	4	1,0	7,8	5	20	Grigio (GY)	30 m	161-41102
	4	1,0	7,8	5	20	Naturale (NA)	30 m	161-41100
	4	1,0	7,8	5	20	Nero (BK)	30 m	161-41101
SBPE9	9	1,4	12,5	10	100	Grigio (GY)	30 m	161-41202
	9	1,4	12,5	10	100	Naturale (NA)	30 m	161-41200
	9	1,4	12,5	10	100	Nero (BK)	30 m	161-41201
SBPE16	16	1,6	16,0	20	150	Grigio (GY)	30 m	161-41302
	16	1,6	16,0	20	150	Naturale (NA)	30 m	161-41300
	16	1,6	16,0	20	150	Nero (BK)	30 m	161-41301

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.
Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

ARTICOLO	Ø nom.	Parete (WT)	Passo (P)	Ø legat. min	Ø legat. max	Colore	Lungh. bobina	UNS
SBPE4D	4	1,0	7,8	5	20	Grigio (GY)	5 m	161-41105
	4	1,0	7,8	5	20	Naturale (NA)	5 m	161-41103
	4	1,0	7,8	5	20	Nero (BK)	5 m	161-41104
SBPE9D	9	1,4	12,5	10	100	Grigio (GY)	5 m	161-41205
	9	1,4	12,5	10	100	Naturale (NA)	5 m	161-41203
	9	1,4	12,5	10	100	Nero (BK)	5 m	161-41204

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.
Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.