


E10818



Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVSAB041MSS00,6A03STAH030VAS



Application		
Caractéristique spécifique	Sans halogène	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 24 AC/DC
Protection contre les surcharges	oui; (VDR)	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection	IP 67	
Données mécaniques		
Poids	[g]	76
Dimensions	[mm]	30 x 15 x 39
Matières	boîtier: TPU	
Matière du corps	TPU	
Matière écrou moleté	inox (1.4404 / 316L)	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	fonctionnement	1 x LED, jaune

E10818




Prolongateur avec connecteur pour électrovannes


VVSAB041MSS00,6A03STAH030VAS

Accessoires	
Fourniture	vis: 1 étiquette: 1
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces
Raccordement électrique - connecteur	

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L)



Raccordement électrique
Câble: 0,6 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)
Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle
Connecteur: 1 x vanne type A DIN (EN 175301-803), coudé; Corps: TPU; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L)

