




## Données techniques

### AS1124

Rondelle de butée

#### VISUEL(S)



#### DEFINITION TECHNIQUE

<b>Marque</b>	NTN
<b>Dp - Diamètre extérieur rondelle d'appui AS</b>	155 mm
<b>Dp1 - Diamètre d'alésage rondelle d'appui AS</b>	120 mm
<b>S - Epaisseur rondelle d'appui AS</b>	1 mm
<b>Poids rondelle d'appui AS</b>	0,059 kg

#### PERFORMANCE PRODUIT

<b>Tmin - Température mini de Fonctionnement</b>	253,15 °K
<b>Tmax - Température max de Fonctionnement</b>	393,15 °K



**NTN Europe**

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00  
 S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072  
 SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15