

Schede dati dei prodotti

Caratteristiche

XZCP29P12L2

Connettori precablati XZ - dritto femmina - M12 - 8 pin - cavo PUR 2 m



Presentazione

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Categoria accessori | Accessorio di cablaggio |
| Tipo di accessori | Connettori pre-cablati |
| Nome gamma | Applicazione |

Caratteristiche tecniche

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Collegamento elettrico | M12, 8 pin connettore dritto femmina |
| Fissaggio connettore cavi | Avvitato |
| Materiale collare | Ottone placcato nichel |
| LED di stato | Senza |
| Lunghezza cavo | 2 m |
| Diametro esterno cavo | 6,4 mm |
| Composizione cavi | 8 x 0,34 mm ² |
| Materiale isolamento cavi | PUR |
| Tensione nominale di impiego [Ue] | 30 V CA 36 V CC |
| Corrente nominale [In] | 2 A |
| Resistenza contatto | 5000 µΩ |
| Resistenza di isolamento | 1 GΩ |
| Peso prodotto | 0,1 kg |

Ambiente

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Grado di protezione IP | IP65 IP67 IP69K |
| Temperatura di stoccaggio | -40...90°C |

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|--------------------------|---|
| RoHS (codice data: aass) | Sarà conforme su 3Q2013 Sarà conforme su 3Q2013 |
|--------------------------|---|

Garanzia contrattuale

Periodo

18 mesi