

- Codice : IBG 06MTL
- Corpo : Composito
- Ugello : Composito
- Grilletto : Progressivo
- Connessione : ISO 6150 B 6 mm
- Codice colore : Blu
- Temperatura massima : +70°C
- Temperatura minima : -15°C
- Accesso polveri esterne impossibile
- Soffiaggio venturi
- Conforme direttiva sicurezza OSHA
- Corpo anti-graffio
- Resistenza allo schiacciamento
- Portata @ 6 b : 14 m<sup>3</sup>/h - 8.24 cfm
- Livello sonoro : 89 db
- Forza di soffiaggio : 168 g
- Pressione dinamica : 0.5 b
- Peso : 64 g
- Raccordo consigliato : ISI 06

