

ELASTECH

UFR200x45-Ø58

EAN 4031582432206



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Corps de roue polyamide, Bandage caoutchouc élastique non tachant, roulements rouleaux

Fiche technique

Diamètre de roue	200 mm
Largeur de bandage	48 mm
Alésage - Ø	20 mm
Longueur de moyeu	58 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Dureté du bandage	Shore A 75
Capacité de charge dynamique	400 kg

Avantages at a glance

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation.	● ● ● ○ ○