

CARACTERISTIQUES

- Avec un effet de verrouillage fiable
- Réutilisation multiple
- Doux pour la surface de contact
- Résistant à la corrosion et à la chaleur
- Assemblages pour connecteurs "D" en deux tailles - femelle (Longueur de filetage 8 mm) et femelle (longueur de filetage 13 mm)
- La taille du filetage est 4-40 UNC

Connecteur D à verrouillage par vis de RS Pro

RS code commande : 453-892



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Les assemblages de verrouillage à vis de connecteur D de RS Pro sont une solution fiable et utile dans toutes les situations qui impliquent une fixation sécurisée. Notre gamme de assemblages de vis à verrouillage nickelé offre une garantie pour une rétention durable de la force préchargée dans la connexion fileté, même lorsqu'ils sont soumis à une contrainte dynamique élevée. Ces assemblages de vis RS Pro sont des types d'accessoires qui peuvent être utilisés avec des capots Sub-D et des capots arrière. Les assemblages se composent d'une vis fileté, de plusieurs écrous et rondelles. Lorsqu'ils sont fixés ensemble, ils fournissent un mécanisme de verrouillage sécurisé .

[453-886](#) - Assemblage de verrouillage à vis NiPt D femelle, 8 mm

[453-886A](#) - Assemblage de verrouillage à vis NiPt D femelle, 8 mm

[453-892](#) - assemblage de verrouillage à vis NiPt D femelle, 13 mm

[453-892A](#) - assemblage de verrouillage à vis NiPt D femelle, 13 mm

Caractéristiques générales


Type d'accessoire	Verrouillage à vis
Pour une utilisation avec	Connecteur D.
Sexe	Femelle
Finition	Nickel
Taille du filetage	#4-40 UNC
Application	Généralement utilisés dans les situations qui ont besoin d'un verrouillage efficace et serré, de surfaces à revêtement souple et de trous fendus, empêchant la contrainte mécanique, fournissent un blindage IEM/RFI et une protection contre les éléments, les applications et les environnements industriels, commerciaux et domestiques

Spécifications mécaniques


Longueur de vis	13 mm
------------------------	-------

Homologations

Conformité/certifications	2011/65/EU et 2015/863
---------------------------	------------------------



Assemblies for 'D' connectors in two sizes: female (8mm thread length) and female (13mm thread length) Thread size is 4-40 UNC



L ±.020 (±0.5)	A ±.020 (±0.5)	B ±.020 (±0.5)	H	THREAD C	THREAD D
.50 (12.7)	.189 (4.8)	.311 (7.9)	.189 (4.8)	#4-40UNC-2A	#4-40UNC-2B
.70 (17.8)	.189 (4.8)	.512 (13.0)	.189 (4.8)	#4-40UNC-2A	#4-40UNC-2B