


PROGRAMMATEUR POUR 24xxx I2C EEPROM ET 25xxx SPI FLASH SUPPORT ZIF 16, PINCE DE TEST, SUR PORT USB



FlashPro



Présentation:

Le FLASHPRO permet la programmation des EEPROMs à bus i2C les plus courantes, de la 24C01 à la 24C4096, (familles 24AAxx/24Cxx/24FCxx/24LCxx/24WCxx), ainsi que des FLASHs SPi les plus courantes, de 8Moctets à 128Moctets (famille 25Dxx/25DFxx/25Fxx/25FLxx/25Lxx/25LVxx/25Pxx/25Qxx/25VFxx/25Xxx). Le logiciel de programmation, simple d'utilisation permet de lire, effacer, programmer, vérifier les mémoires de BIOS d'ordinateurs, les EEPROMs de TV ou DVD, les routeurs, etc...

La carte est équipée d'une interface USB et l'alimentation est directement fournie par le PC. Un cavalier permet de sélectionner la tension de programmation de 3,3V / 5,0V suivant le type de mémoire.

Fonctionne sous Windows XP / VISTA / 7 / 8 / 10 / 11 (32-64 bits).

Caractéristiques:

Formats de fichiers acceptés: BINAIRE, INTEL (Extended) HEX.

Fonctions : Lire / Ecrire / Tester-programmer / Vérifier / Test de virginité / Effacer.

Supporte les composants low-voltage: 3,3V à 5,0V, (sélecteur par switch).

Supporte Windows 98 / ME / 2000 / XP / VISTA / Windows 7 / 8 / 10 / 11 (32-64 bits).

Spécifications Hardware & Electrique:

Dimensions emballage : 188 x 115 x 34mm, Poids : 195g

Alimentation par le port USB.

Interface : connexion sur un ordinateur PC sur un port USB (USB 1.1, 2.0 ou supérieur).

Contenu:

Programmeur avec support ZIF16.

Cordon USB type A-A.

Pince de test et accessoires PCB.

Logiciel sur CD.

Manuel d'utilisation en Français et en Anglais.



↓ Liste des composants programmés ↓

www.seeit.fr



LISTE DES COMPOSANTS FLASHPRO

Appuyer sur "CTRL + F" pour rechercher un composant

Programmeur d'EEPROMs I2C / FLASHs SPI
Version 1.30

Fabricants:	24xxx EEPROM						
COMMON	24C01 (3V) 24C08 (5V) 24C128 (3V) 24C1024 (5V)	24C01 (5V) 24C16 (3V) 24C128 (5V) 24C2048 (3V)	24C02 (3V) 24C16 (5V) 24C256 (3V) 24C2048 (5V)	24C02 (5V) 24C32 (3V) 24C256 (5V) 24C4096 (3V)	24C04 (3V) 24C32 (5V) 24C512 (3V) 24C4096 (5V)	24C04 (5V) 24C64 (3V) 24C512 (5V)	24C08 (3V) 24C64 (5V) 24C1024 (3V)
ATMEL	AT24C01 AT24C04A AT24C16B AT24C128 AT24C512A	AT24C01A AT24C04B AT24C32 AT24C128A AT24C512B	AT24C01B AT24C08 AT24C32A AT24C128B AT24C1024	AT24C02 AT24C08A AT24C32B AT24C256 AT24C1024A	AT24C02A AT24C08B AT24C64 AT24C256A AT24C1024B	AT24C02B AT24C16 AT24C64A AT24C256B	AT24C04 AT24C16A AT24C64B AT24C512
CATALYST	CAT24C01 CAT24WC08 CAT24C128 CAT24WC1024	CAT24WC01 CAT24C16 CAT24WC128	CAT24C02 CAT24WC16 CAT24C256	CAT24WC02 CAT24C32 CAT24WC256	CAT24C04 CAT24WC32 CAT24C512	CAT24WC04 CAT24C64 CAT24WC512	CAT24C08 CAT24WC64 CAT24C1024
FAIRCHILD	FM24C01L FM24C16L FM24C1024L	FM24C02L FM24C17L	FM24C03L FM24C32L	FM24C04L FM24C64L	FM24C05L FM24C128L	FM24C08L FM24C256L	FM24C09L FM24C512L
HOLTEC	HT24C01 HT24LC08 HT24C128 HT24LC1024	HT24LC01 HT24C16 HT24LC128	HT24C02 HT24LC16 HT24C256	HT24LC02 HT24C32 HT24LC256	HT24C04 HT24LC32 HT24C512	HT24LC04 HT24C64 HT24LC512	HT24C08 HT24LC64 HT24C1024
ISSI	IS24C01 IS24C128	IS24C02 IS24C256	IS24C04 IS24C512	IS24C08 IS24C1024	IS24C16	IS24C32	IS24C64
MICROCHIP	24AA01 24AA024 24LC08B 24FC64 24AA512	24AA014 24AA025 24AA16 24AA128 24LC512	24LC01B 24C02C 24LC16B 24LC128 24FC512	24LC014 24LC04B 24AA32 24FC128 24AA1024	24AA02 24LC024 24LC32 24AA256	24LC02B 24LC025 24AA64 24LC256	24AA04 24AA08 24LC64 24FC256
NSC	NSC24C02	NSC24C02L	NSC24C64				
RAMTRON	FM24C04A FM24CL256	FM24CL04 FM24C512	FM24C16A	FM24CL16	FM24C64	FM24CL64	FM24C256
ROHM	BR24C01 BR24L08	BR24L01 BR24C16	BR24C02 BR24L16	BR24L02 BR24C32	BR24C04 BR24L32	BR24L04 BR24C64	BR24C08 BR24L64
ST	ST24C01	ST24C02	ST24C04	ST24C08	ST24C16	ST24C32	ST24C64
XICOR	X24C01	X24C02	X24C04	X24C08	X24C16		

Fabricants:	25xxx SPI EEPROM						
ATMEL	AT25010 AT25128	AT25020	AT25040	AT25080	AT25160	AT25320	AT25640
MICROCHIP	25AA080C 25LC160 25AA256	25AA080D 25AA320 25LC256	25C080 5V 25C320 5V 25AA1024	25LC080C 25LC320 25LC1024	25LC080D 25AA640	25AA160 25C640 5V	25C160 5V 25LC640

Fabricants:	25xx126xx SPI FLASH						
COMMON	25X05 25X64	25X10 25X128	25X20 25X256	25X40 25X512	25X80 25X1024	25X16 25X2048	25X32
AMIC	A25L512 A25L040P	A25L05P A25L080	A25L010 A25L080P	A25L10P A25L016	A25L020 A25L16P	A25L2020P A25L032	A25L040
ATMEL	AT25F512 AT25DF021 AT26DF161	AT25F512A AT25F4096 AT26DF161A	AT25F512B AT25F5040 AT25DF321	AT25F1024 AT25DF041A AT25DF321A	AT25F1024A AT25F004 AT26DF321	AT25FS010 AT26DF081A AT25DF641	AT25F2048 AT25DF161
EON	EN25B05 EN25LF10 EN25LF40 EN25B16T EN25B32T EN25Q64	EN25B05T EN25P10 EN25D80 EN25D16 EN25F32 EN25F128	EN25F05 EN25D20 EN25F80 EN25F16 EN25P32 EN25Q128	EN25LF05 EN25F20 EN25P80 EN25H16 EN25Q32 EN25QH128	EN25P05 EN25LF20 EN25Q80 EN25Q16 EN25B64	EN25D10 EN25D40 EN25T80 EN25T16 EN25B64T	EN25F10 EN25F40 EN25B16 EN25B32 EN25F64
ES	ES25P10 ES25M80A	ES25P20 ES25P16	ES25P40 ES25M16	ES25M40 ES25M16A	ES25M40A ES25P32	ES25P80	ES25M80
ESMT	F25L004A F25L32QA	F25L04UA 25L64PA	F25L008A	F25L08PA	F25L016A	F25L16PA	F25L32PA
GIGADEVICE	GD25Q512 GD25D80	GD25Q10 GD25F80	GD25Q20 GD25Q16	GD25F40 GD25Q32	GD25D40 GD25Q64	GD25Q80 GD25Q128	GD25T80
INTEL	25F160S33B	25F320S33B	25F640S33B				
KH	KH25L4006E	KH25L8006E	KH25L8036D	KH25L1606E			
MSHINE	MS25X05 MS25X64	MS25X10 MS25X128	MS25X20	MS25X40	MS25X80	MS25X16	MS25X32
MXIC	MX25L512 MX25V4005 2,5V MX25U8035 1,8V MX25L1608E MX25L3206E MX25U3235E 1,8V MX25L6445E MX25L12836E MX25L25635E	MX25V512 2,5V MX25V4035 2,5V MX25V8005 2,5V MX25L1633E MX25L3208D MX25U3235F 1,8V MX25L6455E MX25L12839F MX25L25635F	MX25L1005 MX25L8005 MX25V8006E 2,5V MX25L1635E MX25L3208E MX25L6405D MX25L6465E MX25L12845E MX25L25639F	MX25L2005 MX25L8006E MX25V8035 2,5V MX25L1636D MX25L3225D MX25L6406E MX25U6435E 1,8V MX25L12855E MX25L25735E	MX25L2026 MX25L8035E MX25L1605D MX25L1636E MX25L3235D MX25L6408D MX25L12805D MX25L12865E MX25L51245G	MX25L4005A MX25L8036E MX25L1606E MX25U1635E 1,8V MX25L3236D MX25L6408E MX25L12835E MX25L12873F	MX25U4035 1,8V MX25U8033E 1,8V MX25L1608D MX25L3205D MX25L3237D MX25L6436E MX25L12835F MX25U12835F 1,8V
NEXFLASH	NX25P10	NX25P20	NX25P40	NX25P80	NX25P16	NX25P32	
PMC	PM25LV512A	PM25LV010A	PM25LV020	PM25LV040	PM25LV080B	PM25LV016B	
SAIFUN	SA25F005	SA25F010	SA25F020	SA25F040	SA25F080	SA25F160	SA25F320
SPANSION	S25FL001 S25FL032	S25FL002 S25FL064	S25FL004 S25FL128	S25FL040 S25FL129	S25FL008 S25FL256	S25FL016 S25FL512	S25FL160
ST	M25P05A M25P80 M25PE32	M25P10A M25PE80 M25PX32	M25PE10 M25PX80 M25P64	M25P20 M25P16 M25PE64	M25PE20 M25PE16 M25PX64	M25P40 M25PX16 M25P128	M25PE40 M25P32
SST	SST25VF512	SST25VF512A	SST25VF010	SST25VF010A	SST25VF020	SST25VF020A	SST25VF040

	SST25VF040A	SST25VF040B	SST25VF080B	SST25VF016B	SST25VF032B	SST25VF064C	
WINBOND	W25P10	W25X10	W25X10A	W25X10AL	W25X10L	W25P20	W25Q20BW
	W25X20	W25X20A	W25X20AL	W25X20L	W25P40	W25Q40BV	W25Q40BW
	W25X40	W25X40A	W25X40AL	W25X40L	W25P80	W25Q80BV	W25Q80BW
	W25Q80V	W25X80	W25X80A	W25X80AL	W25W80L	W25P16	W25Q16VB
	W25Q16DW	W25Q16V	W25X16	W25P32	W25Q32BV	W25Q32DW	W25Q32FV
	W25Q32V	W25X32	W25P64	W25Q64BV	W25Q64FV	W25Q64FW	W25X64
	W25Q128BV	W25Q128FV	W25Q128FW	W25Q256FV			