

Han-Modular Twin hood top entry M25



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	19 14 002 0401
规格	Han-Modular Twin hood top entry M25
浩亭电子目录	https://harting.com/19140020401

标识

类别	上壳/底座
上壳/底座系列	Han-Modular® Twin
上壳/底座类型	上壳

版本

尺寸	Modular Twin
版本	顶出线
电缆入口数量	1
出线孔	1x M25
锁定类型	单锁扣
详细资料	额定电压 ≤630 V
	额定脉冲电压 ≤6 kV
	污染等级3 对于完整的连接器，规定的电压额定值是可以达到的最大水平。如果使用的模块确实提供较低的额定电压，则这些较低的额定电压也是有效的。个别应用中更高的额定电压可向 HARTING 讨论。

技术参数

极限温度	-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明	用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
防护等级符合 IEC 60529	IP65

材料特性

材料 (上壳/底座)	压铸铝
表面 (上壳/底座)	粉末涂层



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

颜色 (上壳/底座)	RAL 7037 (土灰)
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有

规格和认证

规格	IEC 61984
认证	CE

商业数据

包装尺寸	1
净重	57.03 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140124295
eCl@ss	27440202 长方形连接器的外壳
ETIM	EC000437
UNSPSC 24.0	39121466