

## A699 - Gant paume enduite PU ESD -

### Paquet de 12

**Collection:** Gants ESD

**Gamme:** Protection des mains

**Matériaux:** Polyester, Fibre d'acier, Fibre de carbone, Elasthanne

**Trempage:**

**Paquet intérieur (sous-conditionnement):** 12

**Emballage extérieur:** 144



### information produit

Gant anti-coups niveau B pour protection contre les coupures et objets tranchants. Jauge 13 - Tricot en polyester en fibre de carbone qui détourne l'électricité statique. Renfort entre le pouce et l'index pour une durabilité accrue. Enduction de la paume en PU pour un excellent grip et une excellente dextérité. Pour une utilisation dans l'assemblage électronique, les laboratoires et les travaux de précision. Convient à la plupart des appareils à écran tactile. Vendu par lot de 12 paires.

### Gants ESD

Conçue pour dissiper l'électricité statique, la gamme de gants ESD de Portwest a été testée conformément à la norme EN16350, une norme spécifique aux gants, afin de garantir la protection des appareils électroniques contre les risques de dommages dus aux phénomènes électrostatiques et à la charge statique. Idéal pour la fabrication de composants électriques.

### Protection des mains

Une large gamme pour la Protection des mains est disponible. Afin d'aider à répondre à tous les besoins. Seuls les meilleurs matériaux et méthodes de fabrication sont utilisés dans la production d'une vaste gamme de produits Portwest pour la Protection des mains.

### Normes

EN ISO 21420: 2020 Dextérité 5  
 EN 388: 2016 + A1 : 2018 (4X42C)  
 EN 16350:2014 Niveau de réussite R  
 IEC 61340-5-1:2016

### Caractéristiques

- Résistance à la coupure niveau C
- chaussette de gant sans couture de jauge 13
- Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
- Renfort au pouce et à l'index pour une solidité accrue
- Antistatique
- Vendu par lot de 12 paires
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
- Doublure respirante sans couture
- Certifié CE
- marqué UKCA



## PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

### A699 - Gant paume enduite PU ESD - Paquet de 12

**Code Douanier: 6116108091**

#### Laboratoire d'essai

SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°.: NB: 2777)

Bracetown Business Park

D15 YN2P, Ireland

N° de certificat: 2777/22832-01/E00-00

#### Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m <sup>3</sup> )	EAN13	GTIN/DUN14
A699G6RXS	Gris/Blanc	45.0	28.0	42.0	0.5040	0.0529	5036146015108	15036108850089
A699G6RS	Gris/Blanc	45.0	28.0	42.0	0.5760	0.0529	5036146015085	15036108850065
A699G6RM	Gris/Blanc	45.0	28.0	42.0	0.6240	0.0529	5036146015078	15036108850058
A699G6RL	Gris/Blanc	45.0	28.0	42.0	0.6720	0.0529	5036146015061	15036108850041
A699G6RXL	Gris/Blanc	45.0	28.0	42.0	0.7440	0.0529	5036146015092	15036108850072
A699G6RXXL	Gris/Blanc	45.0	28.0	42.0	0.8160	0.0529	5036146015115	15036108850096