

产品参数表

规格



通信扩展板

TMC2SL1

主要信息

产品系列	Modicon M221
产品类型	串行线盒
产品适用范围	Modicon M221C

补充信息

集成连接类型	非隔离的串行链接 - 螺钉接线端 适用 RS232 非隔离的串行链接 - 螺钉接线端 适用 RS485
传输率	1.2...115.2 kbit/s (默认115.2 kbit/s) 用于总线长度为... 15 m 适用 RS485 1.2...115.2 kbit/s (默认115.2 kbit/s) 用于总线长度为... 3 m 适用 RS232
通讯协议	非隔离的串行链接: 串口Modbus 协议 主/从 - RTU/ASCII 或 SoMachine-Network
隔离	线与内部逻辑之间的非绝缘
高度	41 mm
深度	15 mm
宽度	35 mm
净重	0.015 kg

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3.569 cm
Package 1 Width	4.742 cm
Package 1 Length	6.985 cm
Package 1 Weight	30.0 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	75
Package 2 Height	14.4 cm
Package 2 Width	29.2 cm
Package 2 Length	39.5 cm
Package 2 Weight	3.32 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	2400
Package 3 Height	105 cm

免责声明：本文档不构成要约或用于确定使用产品的适用性或兼容性

Package 3 Width	120 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	111 kg

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------



Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品 的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



透明



RoHS/REACH

健康安全绩效

✓ Toxic Heavy Metal Free	
✓ Mercury Free	
✓ Rohs Exemption Information	支持

认证与标准

Reach法规	REACH 声明
欧盟RoHS指令	主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品) 欧盟ROHS声明
中国 Rohs 管理办法	中国 ROHS 声明
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息