



Principales

Gamme	Unica
Type de produit ou équipement	Boîte de concentration
Nombre de modules	3 x 4 modules
Position de montage	Vertical
Mode de fixation	Encastrement Griffes

Complémentaires

Équipement inclus	Plaque de finition Support de fixation
Montage de l'appareil	Encastré
Entrée de câble	6 prédécoupes 20 mm for diameter 6 prédécoupes 25 mm for diameter 2 bas entrées de câbles 45 x 25 mm for size 20 mm for diameter 4 bas entrées de câbles 50 x 35 mm for size 25 mm for diameter
Tenue au feu	850 °C, temps d'extinction <30 s
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): séparateur PC: boîtier ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque de finition
Profondeur	62 mm
Largeur	230 mm
Hauteur	165 mm
Poids du produit	0,401 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Tenue aux chocs (IK)	IK04
----------------------	------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
REACh free of SVHC	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Toxic heavy metal free	Oui
Mercury free	Oui

Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Minimum percentage of recycled plastic content	31