

特点

- 经过 30、000 次移动测试。
- 3 个钢质铰接臂、带防振、摩擦关节
- 根据需要调整接头摩擦力
- 防眩目镜

RS Pro light 、 230 v 、 60 w 、 铰接式、 750mm 伸展、 750mm ARM

RS 号: 743-937



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、质量与领先品牌相当、价格也不贵、已经过工程师测试、质量与领先品牌相当、价格也不贵。

商品描述属性

RS PRO 提供的这款工作台工作灯是从事高集中度、高细致度工作时的理想照明系统。配备有可调可调基座和一个四点铰接的臂，可确保操作员在所需之处具有明亮、清晰的光源。具有可确保无阴影工作和减少眼部疲劳的优势。臂的连接无摩擦，可轻松调整并保持在对应位置。它还具有抗振动性能，适合在大机械周围工作。

一般规格

灯类型	白炽灯-自镇流式荧光灯-led 改型灯
轻质款式	铰接臂。 ARM
随附灯	否
一体式变压器	否
灯座	E27 edison 螺钉
基本类型	通用基座-可水平或垂直安装
防护罩已安装	是的
开关已安装	是的
遮阳板	模制面罩、随附手柄
拖曳电缆	未安装（作为附件 c/w 20mm 电缆固定头提供）
表面和颜色	粉末涂层鹅背灰
阴影	127mm 喷镀铝
ARM	铰接式

电气规格

电源插头类型	欧式插头，英式 3Pin 插头
额定电压	230V
功率	60W
灯泡数量	1

机械规格

臂长。 AR	750mm
最大伸出距离	750mm

保护类别

ip 等级

ip 64





