

## 64210CBI

COOL BLUE INTENSE | Halogen frontlysler for biler



### Bruksområder

- Frontlykt
- Ideell for bruk i frontlykter med klar glass

### Produktfordeler

- Stilig utseende
- Inntil 20 % mer lys (sammenlignet med standard halogenlamper)
- Blåaktig hvit lys for xenon-look

### Produktegenskaper

- Fargetemperatur: opptil 4 200 K
- Høy belsningsstrøm
- Frontlyktlampe for det blåeste lovgodkjente halogenlys
- Moderne design med en sølvhette (H4/H7)

---

## Teknisk data

---

### Electrical data

Power input	58 W <sup>1)</sup>
Nominell effekt	55.00 W
Nominell spenning	12 V
Testspenning	13.2 V


<sup>1)</sup> Maksimum

### Photometrical data

Fargetemperatur	4100 K
Lysstrøm	1500 lm
Luminous flux tolerance	±10 %

### Dimensions & weight

---



---

### Product line drawing

Lengde	59.0 mm
Diameter	12.0 mm
Produktvekt	12.50 g

### Lifespan

Lifespan B3	100 h
Lifespan Tc	200 h

### Additional product data

Sokkel (standard betegnelse)	PX26d
------------------------------	-------

## Produkt datablad

### Certificates & standards

ECG kategori	H7
--------------	----

### Country specific categorizations

Ordreferanse	64210CBI 55W 12
--------------	-----------------

## Produkt datablad

### Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (høyde x bredde x lengde)	Volum	Brutto vekt
4008321650757	64210CBI	Hard Cover Box 2	95 mm x 47 mm x 115 mm	0.51 dm <sup>3</sup>	109.00 g
4008321650764	64210CBI	NO: VS 20	240 mm x 106 mm x 250 mm	6.36 dm <sup>3</sup>	1250.00 g
4008321651341	64210CBI		34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm <sup>3</sup>	8.00 g
4008321651358	64210CBI		174 mm x 58 mm x 68 mm	0.69 dm <sup>3</sup>	155.00 g
4008321651365	64210CBI	NO: VS 100	186 mm x 129 mm x 356 mm	8.54 dm <sup>3</sup>	1727.00 g
4008321651372	64210CBI		83 mm x 35 mm x 117 mm	0.34 dm <sup>3</sup>	42.00 g
4008321651389	64210CBI	NO: VS 20	218 mm x 145 mm x 294 mm	9.29 dm <sup>3</sup>	554.67 g
4008321651396	64210CBI		30 mm x 17 mm x 32 mm	0.02 dm <sup>3</sup>	19.00 g
4008321651402	64210CBI	NO: VS 180	255 mm x 240 mm x 345 mm	21.11 dm <sup>3</sup>	2689.00 g
4008321651563	64210CBI		65 mm x 47 mm x 135 mm	0.41 dm <sup>3</sup>	21.00 g
4008321651570	64210CBI	NO: VS 10	116 mm x 143 mm x 279 mm	4.63 dm <sup>3</sup>	318.00 g
4008321660367	64210CBI	Hard Cover Box 2	- x - x -		
4008321660374	64210CBI	NO: VS 20	106 mm x 240 mm x 250 mm	6.36 dm <sup>3</sup>	1230.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.