

### A722 - Gant résistant aux coupures et aux chocs

**Collection:** Protection contre les chocs

**Gamme:** Protection des mains

**Matériaux:** TPR, HPPE, Fibre de verre, Polyester, Nylon, Elastique

**Trempage:**

**Paquet intérieur (sous-conditionnement):** 12

**Emballage extérieur:** 72

#### information produit

un gant confortable et sans couture alliant confort, adhérence, résistance aux chocs et aux coupures. Cosses anti impact flexibles en PVC et jointure pouce/index renforcée pour une durabilité maximale. Convient aux applications lourdes.

#### Protection contre les chocs

Les blessures à la main sont les accidents du travail les plus fréquents. Cette gamme de gants offre non seulement une protection contre les chocs, mais couvre également plusieurs autres risques.

#### Protection des mains

Une large gamme pour la Protection des mains est disponible. Afin d'aider à répondre à tous les besoins. Seuls les meilleurs matériaux et méthodes de fabrication sont utilisés dans la production d'une vaste gamme de produits Portwest pour la Protection des mains.

#### Normes

EN ISO 21420: 2020 Dextérité 3

EN 388: 2016 + A1 : 2018 (4X43CP)

EN 407 2020 (X1XXXX)

ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau COUPURE (A4)

ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau ABRASION (6)

ANSI/ISEA 138: 2019 Niveau 2



#### Caractéristiques

- Pour un maximum de protection contre les impacts utilisation de la TPR pod technologie
- Résistance a la coupure niveau C
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Renfort au pouce et à l'index pour une solidité accrue
- Dragonne pour un ajustement sûr
- Double enduction trempée pour la durabilité
- Doublure respirante sans couture
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
- Niveau de coupe ANSI A4
- Certifié CE

**A722 - Gant résistant aux coupures et aux chocs****Code Douanier: 6116102091****Laboratoire d'essai**

SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°.: NB: 2777)

Bracetown Business Park

D15 YN2P, Ireland

N° de certificat: 2777/16728-01/E00-00

**Carton Dimensions/Weight**

| Item        | Colour    | Len  | Wid  | Hgt  | Weight(Kg) | Cubic(m³) | EAN13         | GTIN/DUN14     |
|-------------|-----------|------|------|------|------------|-----------|---------------|----------------|
| A722G8RS    | Gris/Noir | 43.0 | 28.0 | 50.0 | 0.1870     | 0.0602    | 5036108276974 | 15036108767066 |
| A722G8RM    | Gris/Noir | 43.0 | 28.0 | 50.0 | 0.2140     | 0.0602    | 5036108236152 | 15036108723987 |
| A722G8RL    | Gris/Noir | 43.0 | 28.0 | 50.0 | 0.2250     | 0.0602    | 5036108236145 | 15036108723970 |
| A722G8RXL   | Gris/Noir | 43.0 | 28.0 | 50.0 | 0.2290     | 0.0602    | 5036108236169 | 15036108723994 |
| A722G8RXXL  | Gris/Noir | 43.0 | 28.0 | 50.0 | 0.2530     | 0.0602    | 5036108276981 | 15036108767073 |
| A722G8RXXXL | Gris/Noir | 43.0 | 28.0 | 50.0 | 0.2580     | 0.0602    | 5036108276998 | 15036108767080 |