



中文

Datasheet

48 Piece Bit Driver Set

RS 库存号 [202-9738](#)



材料

螺母起子采用碳钢
刀头和电动刀头采用铬钒钢
电动钻采用 HSS 钢

表面

钻头为黑色表面
电动刀头、刀头和螺母起子采用喷砂表面

硬度

钻头: HRC 60-64 度
刀头: HRC 52-58 度
螺母起子: HRC 38-45 度



目录

7 件 - 1/4 in. 驱动螺母起子刀头规格: 5、6、7、8、9、10、11 mm

5 件 - 电动钻尺寸: 1.5、2.5、3、4、

5 m m

1 件 - 1/4 in. 六角转 1/4 in. 驱动

适 配 器 (5 0 m m)

1 件 - 100mm 磁性刀头座

3 件 - 螺钉探测器

30 件 - 2 in. (50mm) 电动

刀头

一字: 3、4、5、6、7mm

十字: 0、1、2、3 号

米字螺丝刀: 1、2、3 号

梅花: t-10、15、20、25、27、30、40、45

六角: 1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6、8 mm