


268804000

Polyester Ex Okta Box Ex empty
200 x 200 x 125 mm

Polyester Ex Okta Box Ex empty 200 x 200 x 125 mm

Catalogues | Operating manuals | Declaration of Conformity | Drawing | 3D Data | Terminal Mounting

Technical data

Height	200 mm
Width	200 mm
Depth	125 mm
Material	Polyester
Colour	Graphite black (RAL 9011)
Ingress protection	IP66
Degree of protection norm	EN 60529
temperature min.	-55 °C
temperature max.	135 °C
Seal material	VMQ-(silicone)
Flammability enclosure (certification)	UL 94 V-0
Toxicity	Halogen free
Surface resistance	<10^9 Ohm
Surface resistance norm	IEC 60093
Other versions on request	EMV
Special colours on request	No
Approvals	LR (Lloyd's Register), UkrSEPRO (Ukraine), ABS, ATEX (Europe), CCOE (India), EAC (EAEU states), IECEx (International), INMETRO (Brazil), UL (508A), UL (Ex), CCC (China), DNV (Maritim), UKCA (England)

Commercial data

Country of origin	DE
Order unit	1 Piece
Customs tarif number	39269097
Weight	2.16 kg
GTIN	4250157950307

ETIM classification

ETIM 8	EC002503

ROSE SYSTEMTECHNIK GMBH
Erbeweg 13-15
32457 Porta Westfalica, Germany

Tel.: +49 571 50 41-0
Fax: +49 571 50 41-6
Mail: rose@rose-pw.de

Accessories

Zubehör - s. Zeichnung
Accessories - see drawing

100160180
Continuity plate for Okta-Box Gr.4