

Módulo de interconexión - FLKM-D 9 SUB/B - 2281186

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)




Módulo VARIOFACE, con conexión por tornillo y conector hembra subminiatura D, para el montaje sobre NS 35/7,5 o NS 32, número de polos 9

La figura muestra la variante FLKM-D37 SUB/S



Datos mercantiles

Unidad de embalaje	10 pcs
EAN	 4 017918 054618
EAN	4017918054618
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	70,980 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	Alemania
Clave de venta	CK2222

Datos técnicos

Medidas

Anchura	33,8 mm
Altura	77 mm
Profundidad	58,5 mm

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-20 °C ... 70 °C

Generalidades

Tensión de servicio máx. admisible	25 V AC
	60 V DC
Corriente máx. admisible (por derivación)	2,5 A
	1,5 A (en caso de carga uniforme de todas las derivaciones)

Módulo de interconexión - FLKM-D 9 SUB/B - 2281186

Datos técnicos

Generalidades

Número de polos	9
Posición para el montaje	discrecional
Índice de protección	IP20

Datos de conexión, conex. 1

Denominación Conexión	Nivel de campo
Conexión según norma	IEC / EN
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Longitud a desaislar	8 mm
Rosca de tornillo	M3
Sección de conductor rígido	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sección de conductor flexible	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conductor AWG	24 ... 12

Normas y especificaciones

Conexión según norma	CUL
Normas/especificaciones	IEC 60664
	DIN EN 50178
Tensión de aislamiento de dimensionamiento	125 V
Tensión transitoria de dimensionamiento	1,2 kV
Aislamiento	Aislamiento funcional
Grado de polución	2
Categoría de sobretensiones	II

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 50 años
	Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

Módulo de interconexión - FLKM-D 9 SUB/B - 2281186

Homologaciones

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 118976
Tensión nominal UN		125 V	
Corriente nominal IN		2,5 A	
mm ² /AWG/kcmil		30-12	

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 118976
Tensión nominal UN		125 V	
Corriente nominal IN		2,5 A	
mm ² /AWG/kcmil		30-12	

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	--	--------------------------

cULus Recognized	
------------------	--

Accesorios

Accesorios

Cable de sistema

Cable - CABLE-D 9SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - 2299987



Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Hembra de conexión D-SUB (1x 9-polos); conexión 2: Conector macho D-SUB (1x 9-polos); longitud de cable: 0,5 m

Cable - CABLE-D 9SUB/B/S/100/KONFEK/S - 2299990



Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Hembra de conexión D-SUB (1x 9-polos); conexión 2: Conector macho D-SUB (1x 9-polos); longitud de cable: 1 m

Módulo de interconexión - FLKM-D 9 SUB/B - 2281186

Accesorios

Cable - CABLE-D 9SUB/B/S/150/KONFEK/S - 2300009



Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Hembra de conexión D-SUB (1x 9-polos); conexión 2: Conector macho D-SUB (1x 9-polos); longitud de cable: 1,5 m

Cable - CABLE-D 9SUB/B/S/200/KONFEK/S - 2302010



Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Hembra de conexión D-SUB (1x 9-polos); conexión 2: Conector macho D-SUB (1x 9-polos); longitud de cable: 2 m

Cable - CABLE-D 9SUB/B/S/300/KONFEK/S - 2302023



Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Hembra de conexión D-SUB (1x 9-polos); conexión 2: Conector macho D-SUB (1x 9-polos); longitud de cable: 3 m

Cable - CABLE-D 9SUB/B/S/400/KONFEK/S - 2302036



Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Hembra de conexión D-SUB (1x 9-polos); conexión 2: Conector macho D-SUB (1x 9-polos); longitud de cable: 4 m

Cable - CABLE-D 9SUB/B/S/600/KONFEK/S - 2302049



Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Hembra de conexión D-SUB (1x 9-polos); conexión 2: Conector macho D-SUB (1x 9-polos); longitud de cable: 6 m

Módulo de interconexión - FLKM-D 9 SUB/B - 2281186

Accesorios

Cable - CABLE D-SUB-S/.../.../... - 2302340



Cable redondo confeccionado, apantallado, con un conector hembra y un conector macho D-SUB, longitud de cable variable

Cable - CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... - 2302434



Cable redondo confeccionado, apantallado, con dos conectores macho D-SUB, longitud de cable variable

Cable - CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - 2926360



Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Conductores individuales (9-polos) (Los conductores están rotulados y equipados con punteras. La pantalla trenzada sobresale por el extremo de cable separado.); conexión 2: Conector macho D-SUB (1x 9-polos); longitud de cable: 0,5 m

Cable - CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - 2926373



Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Conductores individuales (9-polos) (Los conductores están rotulados y equipados con punteras. La pantalla trenzada sobresale por el extremo de cable separado.); conexión 2: Conector macho D-SUB (1x 9-polos); longitud de cable: 1 m

Cable - CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - 2926386



Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Conductores individuales (9-polos) (Los conductores están rotulados y equipados con punteras. La pantalla trenzada sobresale por el extremo de cable separado.); conexión 2: Conector macho D-SUB (1x 9-polos); longitud de cable: 1,5 m

Módulo de interconexión - FLKM-D 9 SUB/B - 2281186

Accesorios

Cable - CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - 2926399



Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Conductores individuales (9-polos) (Los conductores están rotulados y equipados con punteras. La pantalla trenzada sobresale por el extremo de cable separado.); conexión 2: Conector macho D-SUB (1x 9-polos); longitud de cable: 2 m

Cable - CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - 2926409



Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Conductores individuales (9-polos) (Los conductores están rotulados y equipados con punteras. La pantalla trenzada sobresale por el extremo de cable separado.); conexión 2: Conector macho D-SUB (1x 9-polos); longitud de cable: 3 m

Cable - CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - 2926412



Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Conductores individuales (9-polos) (Los conductores están rotulados y equipados con punteras. La pantalla trenzada sobresale por el extremo de cable separado.); conexión 2: Conector macho D-SUB (1x 9-polos); longitud de cable: 4 m

Cable - CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - 2926425



Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Conductores individuales (9-polos); conexión 2: Conector macho D-SUB (1x 9-polos); longitud de cable: 6 m

Cable - CABLE-D- 9SUB-M-OE-0,25-S/... - 2900909



Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Conductores individuales (9-polos) (Los conductores están rotulados y equipados con punteras. La pantalla trenzada sobresale por el extremo de cable separado.); conexión 2: Conector macho D-SUB (1x 9-polos); longitud de cable: variable
