


# VCT.

## Volantini a lobi con calottina colorata



Design originale ELESA



\* Completare con l'indice del colore es: 69843-C2 VCT.32 B-M5-C2.

C9  
 C2  
 C3  
 C4  
 C5  
 C6  
 RAL9005    RAL2004    RAL7035    RAL1021    RAL5024    RAL3000

Elesa Standards		Dimensioni principali					Foro montaggio			C #	Peso
Codice	Descrizione	D	L	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>H9</sub>	d <sub>6H</sub>	h	[Nm]	g
69843-*	VCT.32 B-M5-*	32	23	15	-	10	-	M5	12	10	11
69844-*	VCT.32 B-M6-*	32	23	15	-	10	-	M6	12	10	10
69845-*	VCT.32 B-M8-*	32	23	15	-	10	-	M8	12	10	9
69892-*	VCT.40 A-8-*	40	27	17	12	12	8	-	14	-	36
69893-*	VCT.40 B-M6-*	40	27	17	-	12	-	M6	18	16	26
69894-*	VCT.40 B-M8-*	40	27	17	-	12	-	M8	18	18	24
69895-*	VCT.40 B-M10-*	40	27	17	-	12	-	M10	17	18	23
69951-*	VCT.50 A-8-*	50	32	19	12	14	8	-	14	-	37
69952-*	VCT.50 A-10-*	50	32	19	15	14	10	-	16	-	34
69953-*	VCT.50 B-M8-*	50	32	19	-	14	-	M8	20	25	38
69954-*	VCT.50 B-M10-*	50	32	19	-	14	-	M10	20	27	34
69955-*	VCT.50 B-M12-*	50	32	19	-	14	-	M12	20	27	30
70001-*	VCT.63 A-8-*	63	37	22	15	16	8	-	20	-	52
70002-*	VCT.63 A-10-*	63	37	22	16	16	10	-	21	-	49
70012-*	VCT.63 B-M8-*	63	37	22	-	16	-	M8	26	48	45
70013-*	VCT.63 B-M10-*	63	37	22	-	16	-	M10	26	50	42
70014-*	VCT.63 B-M12-*	63	37	22	-	16	-	M12	26	50	40
70051-*	VCT.74 A-8-*	74	43.5	26	15	22	8	-	20	-	65
70062-*	VCT.74 B-M12-*	74	43.5	26	-	22	-	M12	26	60	57

70063-*	VCT.74 B-M14-*	74	43.5	26	-	22	-	M14	26	65	53
70064-*	VCT.74 B-M16-*	74	43.5	26	-	22	-	M16	31	69	55
70097-*	VCT.95 B-M16-*	95	46	32	-	21	-	M16	22	100	109

# Coppia di serraggio limite max indica il valore al di sotto del quale l'inserito metallico, in normali condizioni di impiego, rimane perfettamente ancorato alle parti in plastica.

Elesa Standards		Dimensioni principali					Foro montaggio			C #	Peso
Codice	Descrizione	D	L	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>H9</sub>	d <sub>6H</sub>	h	[Nm]	g
69811-C9	VCT.25 B-M4-C9	25	19	13	-	8	-	M4	10	6	7
69812-C9	VCT.25 B-M5-C9	25	19	13	-	8	-	M5	10	7	6
69813-C9	VCT.25 B-M6-C9	25	19	13	-	8	-	M6	10	7	5

# Coppia di serraggio limite max indica il valore al di sotto del quale l'inserito metallico, in normali condizioni di impiego, rimane perfettamente ancorato alle parti in plastica.

#### Materiale

Tecnopolimero a base polipropilenica (PP), alta resilienza. Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.

#### Colore

Nero, finitura mat.

#### Calottina colorata (solo per VCT.32-40-50-63-74-95)

Tecnopolimero, finitura mat.

Per l'ordinazione aggiungere al codice e alla descrizione l'indice del colore desiderato (C9,...,C6).

Su richiesta e per quantitativi sufficienti può essere fornita in altri colori o con simboli grafici, marchi o diciture personalizzati.

#### Esecuzioni standard

- VCT-A: boccia acciaio brunito, foro cieco liscio.

- VCT-B: boccia ottone, foro filettato cieco (VCT.25 - 95) o passante (VCT.32 - 40 - 50 - 63 - 74).



STANDARD MACHINE ELEMENTS WORLDWIDE

Modelli ELESA proprietà riservata ai termini di legge. Disegni non riproducibili se non citando la fonte.