

## 特点

- 不同颜色的护套、特别适用于识别用途
- 提供不同长度的以太网电缆
- 数据传输的高速和性能
- 低烟无卤护套数据电缆
- **Cat6** 电缆向后兼容、可与旧数据和系统交互
- 出色的串扰和 **emi** 性能

## RS Pro Cat6 电缆 ftp 缆线、pvc 末端接 / 末端接低烟无卤（缆线结）、 100m

RS 号: 842-7321



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性

RS Pro 6 CAT ING1 号 6 类无卤素电缆常被称为 "Isoh 电缆"、用于排放烟雾和有毒烟雾会对人体健康造成伤害的场合、也用于发生火灾时的基本设备。缆线采用外层护套材料、可产生较低的烟雾和有毒烟雾、并且不会产生酸性气体。这些措施尤其有利于消防人员在消防过程中安全撤离，并提高消防作业的安全性。

## 一般规格

端接/末端接	无终端接头
连接器类型	末端接 / 末端接
屏蔽类型	箔屏蔽双绞线 (FTP)
外层护套材料	: 7、带线性、pvc
护套颜色	灰色
火灾行为	低烟无卤 (含卤) (灯)
应用	将计算机连接到网络集线器、路由器或以太网交换机。

## 电气规格

衰减	33dB
频率	250MHz
导线电阻	最大 88.30ohm/km @ 20 °c.

## 机械规格


长度	100m
外径	6.3mm
绝缘体直径	1.08×2C 扭转

## 操作环境规格

安装温度	0°C 至 60°C
------	------------

**认证**

合规性 / 认证	eu 2015/863,
符合标准	tia 568-4-2 、 EN50288 、 iso/iec 11801 : 2011 、 i51-1 、 IEC61034 、 IEC60754 IEC61156 IEC60332



Frequency (MHz)	Attenuation (dB)	NEXT (dB)	RL (dB)	Return Loss (dB)
1.00	2.10	75.30	72.30	20.00
4.00	3.80	66.30	63.30	23.00
10.00	6.00	60.30	57.30	25.00
16.00	7.60	57.20	54.20	25.00
31.25	10.70	52.90	49.90	23.60
62.50	15.50	48.40	45.40	21.50
100.00	19.90	45.30	42.30	20.10
250.00	33.00	39.30	36.30	17.30

Frequency (MHz)	ELFEXT (dB)	PSELFEXT (dB)
1.00	68.00	65.00
4.00	56.00	53.00
10.00	48.00	45.00
16.00	43.90	40.90
31.25	38.10	35.10
62.50	32.10	29.10
100.00	28.00	25.00
250.00	20.00	17.00