

Informační list výrobku

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/2013 o označování elektronických displejů energetickými štítky

	Parametr	Parametr nebo hodnota a přesnost			Jednotka
1.	Název nebo ochranná známka dodavatele.	ABUS Security Center			
	Adresa dodavatele.	Compliance, Linker Kreuthweg 5, 86444 86444, Af-fing, DE			
2.	Identifikační značka modelu	TVAC10002			
3.	Třída energetické účinnosti u standardního dynamického rozsahu (SDR)	A			
4.	Příkon v zapnutém stavu v SDR	10,0			W
5.	Třída energetické účinnosti v režimu vysoce dynamického rozsahu (HDR)	A			
6.	Příkon v zapnutém stavu v HDR, je-li k dispozici	12,0			W
7.	Vypnutý stav, příkon (v příslušných případech)	2,0			W
8.	Příkon v pohotovostním režimu (v příslušných případech)	nepoužije se			W
9.	Příkon v pohotovostním režimu při připojení na síť (v příslušných případech)	0,0			W
10.	Kategorie elektronického displeje	Monitor			
11.	Poměr stran	4	:	3	
12.	Rozlišení obrazovky	1 024	x	768	pixels
13.	Úhlopříčka obrazovky	26,4			cm
14.	Úhlopříčka obrazovky	10			palců
15.	Viditelná plocha obrazovky	10,0			dm ²
16.	Použitá technologie panelů	LED LCD			
17.	Dostupné automatické ovládání jasu (ABC)	Ne			
18.	Dostupný snímač pro rozpoznávání hlasu	Ne			
19.	Dostupný detektor přítomnosti v místnosti	Ne			
20.	Obnovovací frekvence obrazu (výchozí)	60			Hz
21.	Minimální zaručená dostupnost aktualizací softwaru a firmwaru (od data, kdy bylo ukončeno uvádění na trh)	2			roky
22.	Minimální zaručená dostupnost náhradních dílů (od data, kdy bylo ukončeno uvádění na trh)	2			roky
23.	Minimální zaručená podpora výrobku	3			roky
	Minimální doba trvání obecné záruky nabízená dodavatelem	3			roky
24.	Typ napájení	Vnitřní			
25.	Vnější napájecí zdroj (jiný než normalizovaný a součást balení výrobku)				
	i	-			
	ii	Vstupní napětí	-		V

	<i>iii</i>	Výstupní napětí	-	V
26.	Vnější normalizovaný napájecí zdroj (nebo vhodný zdroj tohoto typu, pokud není součástí balení výrobku)			
	<i>i</i>	-		
	<i>ii</i>	Požadované výstupní napětí	-	V
	<i>iii</i>	Požadovaný dodávaný proud (minimální)	-	A
	<i>iv</i>	Požadovaný kmitočet proudu	-	Hz

Registrační číslo v registru EPREL: 2562414 Model uvedený na unijní trh od 17/11/2025.		 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2562414
Dodavatel: ABUS Security Center GmbH & Co. KG (Výrobce)		Internetové stránky: https://abus.com
Péče o zákazníky:		
Název: Compliance		Internetové stránky: www.abus.com
E-mail: material.compliance@abus-sc.com		Telefon: 08207 959900
Adresa: Linker Kreuthweg 5 86444 86444, Affing Německo		