

Cable Adaptador de 0,3m USB a 2 puertos Serie Serial RS232 DB9

Product ID: ICUSB232C2



El Cable Adaptador USB a 2 puertos Serie RS232 DB9 de Startech.com (ICUSB232C2) le permite conectar simultáneamente hasta dos dispositivos seriales RS232 DB9 a su Mac u ordenador portátil o de escritorio a través de un puerto USB, como si el ordenador estuviera equipado con un conector DB9M.

Una solución eficaz y económica que permite acortar la distancia en términos de compatibilidad entre ordenadores modernos y periféricos preexistentes con conectividad serial.

Viene con 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Perfecto para Administradores IT que buscan incorporar las funcionalidades de un sistema más antiguo a portátiles, PCs y servidores más modernos desprovistos de puertos RS232 integrados
- Permite conectar, monitorear y controlar sensores industriales/automotrices y equipos
- Permite conectar escáners de código de barras, impresoras de facturas y otros dispositivos de puntos de venta
- Permite conectar un receptor satelital, módem serial, o PDA con sync serial
- Permite conectar y programar tableros de señalización LED y Digital equipados con puertos de comunicación serial

Features

- Adaptador USB a Serie RS232 de Conexión Directa 2 Puertos
- Fácil instalación Plug-and-Play
- Alimentado a través de bus; no requiere adaptador de corriente externo
- Totalmente compatible con las especificaciones USB 1.1

| | | |
|-----------------------------------|--|---|
| Hardware | Warranty | 2 Years |
| | Cantidad de Puertos | 2 |
| | Estilo de Puerto | Adaptadores de cable |
| | ID del Conjunto de Chips | Prolific - PL2303HXA Prolific - PL2303RA |
| | Interfaz | Serial |
| | Tipo de Bus | USB 2.0 |
| Rendimiento | FIFO | 192 Bytes |
| | Protocolo Serie | RS-232 |
| | Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 230Kbps |
| Conector(es) | Tipo(s) de Conector(es) | 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho 2 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho |
| | Compatibilidad OS | Windows 8-10 solo es compatible con RevB Windows® CE 4.2, 5.2, 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016 Mac OS® 10.6 a 10.14 Linux 2.4.x a 4.11.x <i>Solo versiones LTS</i> |
| Observaciones / Requisitos | Requerimientos del Sistema y Cables | 1 puerto USB 1.1 (o superior) |
| Requisitos Ambientales | Humedad | 0~65% RH |
| | Temperatura de Almacenamiento | -20°C to 80°C (-4°F to 176°F) |
| | Temperatura Operativa | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) |
| Características Físicas | Color | Negro |
| | Longitud del Cable | 1 ft [0.3 m] |
| | Longitud del Producto | 12.2 in [310 mm] |
| | Peso del Producto | 4.8 oz [137 g] |
| | Tipo de Gabinete | Plástico |
| Información de la Caja | Peso (de la Caja) del Envío | 4.8 oz [137 g] |
| Contenido de la Caja | Incluido en la Caja | 1 - Cable USB a Serie RS232 2 Puertos |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.