



Coupures



Applications moyennes

Gants résistants aux coupures pour travaux moyens, combinant la préhension et la résistance à l'abrasion et aux vibrations

- Protection renforcée :** Les gants de sécurité ActivArmr® 97-003 sont dotés de la technologie de résistance aux coupures INTERCEPT™, fusionnée avec des fibres de Kevlar® et d'acier inoxydable, pour des gants de protection qui offrent une protection contre les coupures ANSI A4/EN ISO D et des défenses contre les lacerations six fois supérieures à celles des gants en cuir standard*.
 - Amélioration des défenses et de l'adhérence :** Le rembourrage en gel réduit les vibrations et les impacts, tandis que le revêtement en mousse de nitrile assure une excellente adhérence, que ce soit sur sol sec ou mouillé.
 - Confort accru :** Conçus avec la technologie ZONZ™ Comfort Fit, les gants de travail de sécurité ActivArmr® 97-003 bénéficient d'une conception ergonomique et respirante, équipée de manchettes Velcro® réglables pour une plus grande dextérité
- *Basé sur une étude interne comparant des gants en cuir standard avec des alternatives conçues avec la doublure ActivArmr® et la technologie INTERCEPT™ (3/11).



Secteurs industriels

- Industrie minière
- Énergie

Applications

- Positionnement
- Maniement de matériel industriel
- Construction d'échafaudages
- Réglages et tests de systèmes hydrauliques
- Concassage et déchargement de minerais
- Broyage primaire
- Réparation de conduites hydrauliques
- Inspection de produits
- Maintenance/Entretien de convoyeurs et d'outils de longue taille
- Travaux ordinaires de plomberie
- Manipulation d'outils
- Maintenance et réparation de conduites/vannes
- Manipulation de métaux anguleux
- Entretien d'équipements Construction d'échafaudages Manipulation et isolation de tuyaux Plomberie et sablage
- Maniement de machines lourdes

Principales propriétés

- **INTERCEPT™ Cut Resistance Technology** : Résistance à la coupure ANSI A4/EN ISO D*.
- **Rembourrage en gel** : pour les gants industriels qui réduisent les vibrations et les impacts
- **Technologie ZONZ™ Comfort Fit** : amélioration de l'ajustement, de la sensation et du confort du porteur.
*6x plus grand que les gants en cuir standard

Accélérateurs chimiques de vulcanisation

- Diéthyldithiocarbamate de zinc

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

<small>Normes de performance & </small> <small>Conformité réglementaire</small>

Conformité REACH

ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



4X31D

Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	CONDITIONNEMENT
ActivArmr® 97-003	Finition: Paume enduite Matériau de l'enduction: Mousse nitrile Matériau du support: Nylon, Spandex, Acier inoxydable, Kevlar® Modèle de manchette: Velcro®	13	9, 10, 11	269-278 mm	12 paires/carton

<small><small>Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes</small></small>:

<small>Région Europe, Moyen-Orient et Afrique</small>

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

<small>Région Amérique du Sud et Caraïbes</small>
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Querétaro, Qro, Mexique
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

<small>Région Amérique du Nord</small>
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

<small>Canada</small>
Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tél. : 1 800 363 8340
F : +1 800 267 3551

<small>Australie</small>
Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

<small>Région Asie-Pacifique</small>
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : +603 8310 6688
F : +603 8310 6699