

SEAGULL

J 40795 8D K 4 E S3 SRC ESD




SPÉCIFICATIONS

TIGE	tissu technique hydrofuge BITEK Fabric + partie talon en microfibre hydrofuge
DOUBLURE	BIFRESH PLUS Tissu 3DAnti-effilochage avec tunnel d'air, hautement respirant et à sechage rapide
EMBOUT	composite
SEMELE ANTI-PERFORATION	Zero Perforation non metallique
SEMELE	PU bi-densité
SEMELE DE PROPRETÉ	SUPPORT ACTIVE ESD
POINTURES	36/48
CHAUSSANT	Mondopoint 11
NORME	EN ISO 20345:2011
POIDS (TAILLE 42)	1,18 Kg

SECTEURS D'UTILISATION

Industrie lourde / Industrie métallurgique / Construction



DESCRIPTION

SEAGULL est le modèle ESD de chaussure de sécurité super résistante en classe de protection S3 SRC avec tige en BITEK, un tissu technologique innovant, extrêmement robuste et hautement protecteur avec une extrême légèreté

COMPOSANTS

Semelle de propreté en polyuréthane aux charbons actifs, garantit le top de l'hygiène en empêchant le développement d'infections et mauvais odeurs. Antistatique, anatomique, offre un bon soutien tout au long de l'arche plantaire, assure un confort maximum et absorption de l'énergie d'impact. Semelle de propreté avec matière première ESD (basse résistance électrique)


Embout en matériau composite résistant aux chocs jusqu'à 200J selon la norme EN 20345. Amagnétique, isolant thermique, épaisseur réduite, 50% plus léger qu'un embout en acier

PLUS

BITEK: La innovadora composición del tejido BITEK FABRIC garantiza una alta resistencia a la abrasión 8 veces superior a la del CORDURA 1000, considerado entre los tejidos más resistentes del mercado actual

BIFRESH PLUS: Doublure tridimensionnelle en Polyester avec une haute résistance à l'abrasion et respirabilité

EMBOUT



SEMELE DE PROPRETÉ



ÉTIQUETTE NORME



Calzaturificio 5Bi S.r.l.
Via Trani, 94-100
76121 Barletta (BT)

J 40795 8D K 4 E

42

bicap.it

S3 SRC



Year and month of manufacture

Lot / Batch Number

EN ISO 20345:2011



do not re-use