



Pushing Performance
Since 1945

Han B Hood Side Entry HC 2 Pegs PG 29



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 30 006 0543
规格	Han B Hood Side Entry HC 2 Pegs PG 29
浩亨电子目录	https://harting.com/09300060543

标识

类别	上壳/底座
上壳/底座系列	Han [®] B
上壳/底座类型	上壳
上壳/底座介绍	带适配器
型	高结构

版本

尺寸	6 B
版本	边出线
电缆入口数量	1
出线孔	1x Pg 29
锁定类型	单锁扣
应用领域	用于工业连接器的标准上壳/底座

技术参数

极限温度	-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明	用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
插拔次数	≥500
防护等级符合 IEC 60529	IP65
	IP66
	IP67



Pushing Performance
Since 1945

技术参数

类型等级符合 UL 50 / UL 50E	4
	4X
	12

材料特性

材料 (上壳/底座)	压铸铝
表面 (上壳/底座)	粉末涂层
颜色 (上壳/底座)	RAL 7037 (土灰)
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R1 (HL 1-3)
	R7 (HL 1-3)

规格和认证

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
	CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证	CE
	DNV GL

商业数据

包装尺寸	1
净重	110 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140043954
eCl@ss	27440202 长方形连接器的外壳
ETIM	EC000437
UNSPSC 24.0	39121466