



Couleur: ■ couleurs argent

Identique à la figure

Données techniques

adapté	sans cadre de bouton pousoir
Procédure de repérage	Transfert thermique
Impression	vierge
Conditionnement	Rouleau
Constitution du conditionnement	300 étiquettes/Rouleau ; 1 de front
Appareil d'impression	Smart Printer (Imprimante transfert thermique)

Données géométriques

Hauteur	22 mm
Largeur	22 mm
Profondeur	0,09 mm
Surface de repérage	22 x 22 mm

Données mécaniques

Type de fixation	Soudure
Résistance à l'essuyage	en combinaison avec le ruban encreur 258-5005

Données du matériau

Couleur	couleurs argent
Matière	Polyester
Résistance aux UV	EN 60068-2-5 : 2010 Procédure B
Informations sur les adhésifs	Acrylique ; permanent ; en mousse
Sans halogène	Oui
Poids	92 g
Charge calorifique	0 MJ

Conditions d'environnement

Température ambiante (stockage)	≥+22 °C
Température ambiante (fonctionnement)	-30 ... +130 °C
Humidité relative	40 ... 50 %

Données commerciales

eCl@ss 10.0	27-40-06-29
eCl@ss 9.0	27-40-06-29
ETIM 9.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4055143426442
Numéro du tarif douanier	39191080888

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance 210-847



Documentation

Mode d'emploi

210-852 Information on handling print material 1 28.08.2020 pdf 1004.72 KB



1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Repérage

1.1.1.1 Appareils de marquage



Réf.: 258-5000

Imprimante transfert thermique; Smart Printer; pour tout le marquage de l'armoire de commande; 300 dpi; Avec matériel de repérage