


FILTRAZIONE PREVOST - GRUPPI DI TRATTAMENTO

Filtro regolatore lubrificatore - 2
moduli



Pressione max. di utilizzo
10 bar

Filtrazione (µm)
25.00

Temperatura min/max
5 / 50 °C

Codice	Maschiatura	Portata a 6 bar (l/min) (ΔP= 1.00 bar)	Peso netto (Kg)
ATU B2585100	G1/8	400	0,687
ATU B2585101	G1/4	700	0,687
ATU B2585102	G3/8	2000	2,073
ATU B2585103	G1/2	3300	2.073