

特点

- 使用内六角扳手的两端
- 六角扳手经过热处理、达到 hrc 48 ~ 52.
- 时尚、耐磨的乙烯基存储工具可确保扳手不受损坏或丢失
- 每个内六角扳手均经过化学黑化处理

RS PRO 形六角扳手套件、I 形 1.5mm

RS 号: 537-827



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS PRO 六角扳手套件是一种方便的方法、可将不同 Allen 扳手尺寸保存在一个位置。该套件具有长 ARM 随附便携式塑料支架、扳手便携、整齐有序、可随时用于任何任务。长 ARM 形扳手特别适用于深套件螺栓。

扳手具有哪些尺寸？

此内六角扳手套件包含：

- 12 件装 - 英制长系列六角扳手 - 1/16 in. 、 5/64 in. 、 3/32 in. 、 7/64 in. 1/8 in. 、 9/64 in. 、 5/32 in. 、 3/16 in. 、 7/32 in. 1/4 in. 、 5/16 in. 和 3/8 in.
- 13 件装 - 公制短系列六角扳手 - 1.5 、 2.0 、 2.5 、 3.0 、 4.0 、 4.5 、 5.0 、 5.5 、 6.0 、 7.0 、 8.0 、 9.0 和 10.0 mm

一般规格

英制或公制	英制；公制
件数	25
形状	L
六角扳手类型	六角
材料	铬钒钢
表面	黑化
高度安全	否
设置内容	25pc. 公制六角 I 形长 ARM 六角扳手
应用	它们特别适用于需要调整紧固件或需要拆卸设备的应用。从家具组装到自行车维护

电气规格

无火花	否
-----	---

机械规格

ARM 或	长
硬度	热处理六角扳手、达到 hrc 48 至 52

尺寸

六角扳手尺寸	
公制	英制
1.5mm	1/16in
2.0mm	5/64in
2.5mm	3/32in
3mm	5/64in
4mm	1/8in
4.5mm	9/64in
5mm	5/32in
5.5mm	3/16in
6mm	7/32in
7mm	1/4in
8mm	5/16in
9mm	3/8in
10mm	-

认证

vde / 1000V 认证	否
----------------	---

