

Scheda prodotto

Caratteristiche

S520816L

Cover frame, Odace Touch, 3 gangs vertical
57, Metal Brushed Bronze with white support



Presentazione

Gamma	Odace
Aesthetic name	Touch
Tipo prodotto	Cornice coperchio
Numero di serie	3 serie
Senso di installazione	Verticale
Distanza interassiale	57 mm
Tipo interruttore	Triple
Tipo di imballo	Flow-pack

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Incasso
Tipologia fissaggio	Fissaggio
Colore	Bronze (RAL 9003)
Colore decorazione	Bianco (RAL 9003)
Finitura superficie	Brushed
Materiale	PC (pollicarbonato): struttura decorativa Alluminio
Altezza	199 mm
Larghezza	85 mm
Profondità	10 mm
Peso netto	0,02558 kg
Resistenza agli agenti chimici	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Ambiente

Temperatura di stoccaggio	-5...50 °C
Temperatura ambiente	5...45 °C
Norme di riferimento	2006/95/EEC NBN C 61-112-1 NF C 61-314 EN 60669-1 UNE 20315-1-1
Certificazioni prodotto	Aenor: 030/2205[RETURN]LCIE: NF 603415A[RETURN]N[RETURN]NF
Grado di protezione IK	IK04
Grado di protezione ip	IP21 D

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
È responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACH free of SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Toxic heavy metal free	Sì
Mercury free	Sì
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Minimum percentage of recycled plastic content	38