

EB 2-20/PT - 插拔式桥接件

3260067

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3260067>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

插拔式桥接件， 针距: 20 mm， 位数: 2， 长度: 65 mm， 颜色: 红色



商业数据

订货号	3260067
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BE2Z2X
产品关键代码	BE2Z2X
目录页面	页码136 (C-1-2019)
GTIN	4046356997980
单件重量（含包装）	27.3 g
单件重量（不含包装）	27.17 g
原产地	PL

EB 2-20/PT - 插拔式桥接件

3260067

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3260067>



技术数据

产品属性

产品类型	插入式桥接件
位数	2
针距	20 mm

电气特性

最大负载电流	150 A
--------	-------

连接数据

最大负载电流	150 A
--------	-------

尺寸

宽度	35.3 mm
高度	64.5 mm
深度	27.9 mm
长度	64.5 mm
针距	20 mm

材料规格

颜色	红色 (RAL 3001)
标识材料	金属
阻燃等级，符合UL 94	V0
涂层	镀锡
绝缘材料	PA

EB 2-20/PT - 插拔式桥接件

3260067

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3260067>



分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141140
ECLASS-13.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

EB 2-20/PT - 插拔式桥接件

3260067
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3260067>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn