


3062757
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3062757>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



导线轴盖，10位，用于5.2 mm宽的弹簧连接器（ST）和采用直插式技术（PT）的组合式接线端子

商业数据

订货号	3062757
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE2ZWX
产品关键代码	BE2ZWX
目录页面	页码421 (C-1-2019)
GTIN	4046356661003
单件重量（含包装）	0.174 g
单件重量（不含包装）	0.126 g
原产地	DE

CEC 2,5 - 空位插头

3062757

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3062757>



技术数据

产品属性

产品类型	空位插头
标识	
标签数	10
每排单独标记数	10

尺寸

宽度	5.15 mm
高度	5.3 mm
深度	8 mm
长度	5.3 mm

材料规格

颜色	黄色 (RAL 1018)
标识材料	PA 6.6
阻燃等级，符合UL 94	V0

环境和真实条件

环境条件	
环境温度（运行）	-60 °C ... 85 °C
环境温度（存放/运输）	-25 °C ... 55 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C)
环境温度（组装）	-5 °C ... 70 °C
允许湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %

CEC 2,5 - 空位插头



3062757

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3062757>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27281101
ECLASS-13.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

CEC 2,5 - 空位插头

3062757

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3062757>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
----------------------	------------------

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn