



KH25-PP

Douille à billes

Douille à billes KH...-PP, série compacte, avec
racleur des 2 côtés, graissé et regraissable

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Size code	25	
Seal	PP	Sealed

dimensions principale & données de performance

F _w	25 mm	Diamètre arbre
D	35 mm	Diamètre extérieur
L	40 mm	Longueur
C _{min}	2.280 N	Capacité de charge dyn.
C _{0 min}	1.670 N	Capacité de charge stat.
C _{max}	2.420 N	Capacité de charge dyn.
C _{0 max}	2.130 N	Capacité de charge stat.
≈m	65,6 g	Poids

Cotes de montage

J _{L4}	8 mm
N ₂	2,5 mm