

## 特点

- 最高工作温度为 70°C
- 额定电压为 600V
- 25 m 长
- 单芯电缆设计

## RS PRO 黑色柔性 BK 三级电缆， 6mm<sup>2</sup> CSA ， 600V ， 48A ， 25m

RS 库存号： 516-7906



RS PRO 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性

RS PRO 系列高质量超值三级电缆。这些三级电缆由优质退火铜导线制成，并采用 PVC (聚氯乙烯) 绝缘，是一种极佳的解决方案，适用于控制面板和其他类型的电气设备

## 一般规格

类型	柔性 bk
三级	是的
护套颜色	黑色
火灾行为	阻燃；
应用	电气柜、工业电气安装、小型电子设备、继电器和仪表板、控制计量、电动机启动器

## 电气规格

额定电压	600V
额定电流	48A
导线材料	退火铜
绝缘材料	pvc
导线电阻	20°C $\mu$ m 时 3.3 欧姆 / 公里

## 机械规格

长度	25m
横截面积	6mm <sup>2</sup>
外径	4,9mm (+/-0,4mm)
美国线规	9
芯线束	80/0.3mm
绞线尺寸	0.3mm
绝缘壁厚	0.8mm
最小折弯半径	6 x 总直径
重量	70.80kg/km

## 操作环境规格

最高工作温度	70°C
最大导体温度	空气中 105°C；油中 60°C

## 认证

合规性 / 认证	CSA / UL / BS6231
符合标准	BS 62





AWM Size	Size (mm <sup>2</sup> )	Max diam of wires in conductor mm	Maximum resistance at 20°C Ω/Km	UL Style	Nominal R/T(mm)	Nominal Diam (mm)	Current Rating (A)	Weight (Kg/km)
22	0.5	0.21	39.0	1015	0.8	2.6	11	11
20	0.75	0.21	26.0	1015	0.8	2.8	14	14
18	1	0.21	19.5	1015	0.8	3	17	17
16	1.5	0.26	13.3	1015	0.8	3.3	21	22
14	2.5	0.26	7.98	1015	0.8	3.7	30	33
12	4	0.31	4.95	1015	0.8	4.3	41	49
10	6	0.31	3.30	1015	0.8	5.1	53	71
8	10	0.41	1.91	1028	1.2	6.8	75	124
6	16	0.41	1.21	1283	1.58	9.2	100	199
4	25	0.41	0.78	1283	1.58	10.6	136	290
2	35	0.41	0.554	1283	1.58	11.6	167	387
1	50	0.41	0.386	1284	2.1	14.4	190	570
2/0	70	0.51	0.272	1284	2.1	16.5	240	781
3/0	95	0.51	0.206	1284	2.1	18.7	300	1025
4/0	120	0.51	0.121	1284	2.1	20	340	1280