

Flasque d'extrémité - D-UK 2,5 - 3001022

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(<http://phoenixcontact.fr/download>)




Flasque d'extrémité, Longueur: 42,5 mm, Largeur: 1,5 mm, Hauteur: 30,7 mm, Coloris: gris

Propriétés produit



Données commerciales

Unité de conditionnement	50 pcs
Quantité minimum de commande	50 pcs
GTIN	 4 017918 089771
Poids par pièce (hors emballage)	0.0012 KGM
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	Allemagne

Caractéristiques techniques

Généralités

Coloris	gris
---------	------

Dimensions

Largeur	1,5 mm
Longueur	42,5 mm
Hauteur	30,7 mm
Hauteur NS 35/7,5	42 mm

Généralités

Indice de température de l'isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	120 °C
---	--------

Flasque d'extrémité - D-UK 2,5 - 3001022

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141199
eCl@ss 4.1	27141199
eCl@ss 5.0	27141145
eCl@ss 5.1	27141145
eCl@ss 6.0	27141133
eCl@ss 7.0	27141133
eCl@ss 8.0	27141133

ETIM

ETIM 2.0	EC000886
ETIM 3.0	EC000886
ETIM 4.0	EC000886
ETIM 5.0	EC000886

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211827
UNSPSC 7.0901	39121424
UNSPSC 11	39121424
UNSPSC 12.01	39121424
UNSPSC 13.2	39121424